

Push-Pull Rundsteckverbinder IP67 - Gerätestecker und Gerätebuchse


Serie SF12

zur Frontmontage / Lötkontakte / inkl. Schutzkappe

Typ SF1212 3,0 A bis 13,0 A für Litzen 0,785 mm² - 2,0 mm² (AWG 18-14)



inkl. Schutzkappe



Bezeichnung	Artikeltext
SF1212/P2	Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 2 pol. Gerätestecker zur Frontmontage – inkl. Schutzkappe
SF1212/P3	Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 3 pol. Gerätestecker zur Frontmontage– inkl. Schutzkappe
SF1212/P4	Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 4 pol. Gerätestecker zur Frontmontage– inkl. Schutzkappe
SF1212/P5	Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 5 pol. Gerätestecker zur Frontmontage– inkl. Schutzkappe
SF1212/P6	Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 6 pol. Gerätestecker zur Frontmontage– inkl. Schutzkappe
SF1212/P7	Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 7 pol. Gerätestecker zur Frontmontage– inkl. Schutzkappe
SF1212/P9	Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 9 pol. Gerätestecker zur Frontmontage– inkl. Schutzkappe
SF1212/S2	Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 2 pol. Gerätebuchse zur Frontmontage– inkl. Schutzkappe
SF1212/S3	Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 3 pol. Gerätebuchse zur Frontmontage– inkl. Schutzkappe
SF1212/S4	Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 4 pol. Gerätebuchse zur Frontmontage– inkl. Schutzkappe
SF1212/S5	Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 5 pol. Gerätebuchse zur Frontmontage– inkl. Schutzkappe
SF1212/S6	Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 6 pol. Gerätebuchse zur Frontmontage– inkl. Schutzkappe
SF1212/S7	Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 7 pol. Gerätebuchse zur Frontmontage– inkl. Schutzkappe
SF1212/S9	Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 9 pol. Gerätebuchse zur Frontmontage– inkl. Schutzkappe

Contact arrangement and spec

Number of contact	2	3	4	5	6	7	9
Male contact face view							
Rated current (A)	13A	13A	5A	5A	5A	5A	3A
Contact diameter	Ø 1.6X2	Ø1.6X3	Ø 1X4	Ø1X5	Ø 1X6	Ø 1X7	Ø 0.7X9
Rated voltage (AC.V)	250V	250V	200V	180V	125V	125V	125V
Test voltage(AC.V) 1 min	1500V	1500V	1500V	1000V	1000V	1000V	1000V
Contact resistance mΩ	2	2	5	5	5	5	10
Wire size mm ² /AWG	≤2/14	≤2/14	≤0.785/18	≤0.785/18	≤0.785/18	≤0.785/18	≤0.785/18