

Typ "Mixi Duo"

Gebläseheizung / Fan Heater



Waagrecht und senkrecht
einsetzbar
Horizontal and vertical use

Ausführungen / Performances:

Die Gebläseheizung wird mit 2 separaten Spannungen versorgt. Heizung: 230V AC/DC, Lüfter: 24V DC
The fan heater is supplied with 2 separate voltages. Heating: 230V AC / DC, Fan: 24V DC


Mit integriertem Überhitzungsthermostat als Schutzeinrichtung
With built-in overheat thermostat as a protective device

Leistungen Power	Spannung / Voltage Heizen / Heating	Lüfter / Fan	Gewicht Weight	Maße Dimension	Schutzart Protection	Anschluss Connection	Artikel Nr. Art. - No.
100 W	230 V AC/DC	24 V DC	480g	70x61x76mm	IP 20	Klemme / clamp	04310037A52
150 W	230 V AC/DC	24 V DC	480g	70x61x76mm	IP 20	Klemme / clamp	04315037A52
200 W	230 V AC/DC	24 V DC	490g	80x61x76mm	IP 20	Klemme / clamp	04320037A52
250 W	230 V AC/DC	24 V DC	510g	90x61x76mm	IP 20	Klemme / clamp	04325037A52
300 W	230 V AC/DC	24 V DC	530g	95x61x76mm	IP 20	Klemme / clamp	04330037A52
350 W	230 V AC/DC	24 V DC	550g	100x61x76mm	IP 20	Klemme / clamp	04335037A52

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715
clip for DIN rail EN 60715

wahlweise Schraubbefestigung
optional screw fixing

Anschlussplan / Connection:



Maße / Dimensions:

70x60x76mm - 100W
70x60x76mm - 150W
80x60x76mm - 200W
90x60x76mm - 250W
95x60x76mm - 300W
100x60x76mm - 350W

