

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手


つまみ

止め金
ロッド棒
RODSジョイント
リンク

ワイヤ

平面ハンドルカジリ防止用止め金

FLUSH HANDLE STOPPER PLATES

[AC-25-U-1]
[AC-25-U-2]


[AC-25-U-1]

- 適用平面ハンドル
Applicable flush handles
A-160-A-1
A-230-A-1
A-240-A-1
A-250-A-1
A-260-A-1

[AC-25-U-2]

- 適用平面ハンドル
Applicable flush handles
A-160-A-2
A-230-A-2
A-240-A-2
A-250-A-2
A-260-A-2


[AC-25-U-3-160]



●適用平面ハンドル

- Applicable flush handles
A-160-A-3
A-240-A-3
A-260-A-3


[AC-25-U-3-230]



●適用平面ハンドル

- Applicable flush handles
A-230-A-3

[AC-25-U-3-250]




●適用平面ハンドル

- Applicable flush handles
A-250-A-3

商品番号 Product No.	RoHS CAD	備考 Remarks	板厚 Thickness	L1	L2	W1	W2	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
										数量 Quantity	単価 Price
AC-25-U-1-L	▲ 2D	左用 Left-hand use	3.2	75	40	43	15	70	03032	¥130	50個～ ¥124
AC-25-U-1-R	▲ 2D	右用 Right-hand use		75	40	43	15	70	03033	¥130	50個～ ¥124
AC-25-U-1-LONG-L	▲ 2D	左用 Left-hand use		110	40	43	15	85	03034	¥180	50個～ ¥171
AC-25-U-1-LONG-R	● 2D	右用 Right-hand use		110	40	43	15	85	03035	¥180	50個～ ¥171
AC-25-U-2-L	▲ 2D	左用 Left-hand use	2.3	70	40	30	10	40	03036	¥120	50個～ ¥114
AC-25-U-2-R	▲ 2D	右用 Right-hand use		70	40	30	10	40	03037	¥120	50個～ ¥114
AC-25-U-2-LONG-L	▲ 2D	左用 Left-hand use		100	40	30	10	49	03147	¥170	50個～ ¥162
AC-25-U-2-LONG-R	▲ 2D	右用 Right-hand use		100	40	30	10	49	03148	¥170	50個～ ¥162
AC-25-U-3-160L	▲ 2D	左用 Left-hand use	2.3					32	03038	¥120	50個～ ¥114
AC-25-U-3-160R	▲ 2D	右用 Right-hand use						32	03039	¥120	50個～ ¥114
AC-25-U-3-230L	▲ 2D	左用 Left-hand use						25	03269	¥130	50個～ ¥124
AC-25-U-3-230R	▲ 2D	右用 Right-hand use						25	03270	¥130	50個～ ¥124
AC-25-U-3-250L	▲ 2D	左用 Left-hand use						26	03271	¥130	50個～ ¥124
AC-25-U-3-250R	▲ 2D	右用 Right-hand use						26	03272	¥130	50個～ ¥124


●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。


[AC-25-AB-1N]
[AC-25-AB-1-LONG]

※(A-160,230,240,250,260,270)-A/B-1 の専用止め金。
Special stopper plate for (A-160,230,240,250,260,270)-A/B-1.

[AC-25-AB-3N]




※(A-160,240,250,260,270)-A/B-3 の専用止め金。
Special stopper plate for (A-160,240,250,260,270)-A/B-3.

[AC-25-AB-2N]
[AC-25-AB-2-LONG]

※(A-160,230,240,250,260,270)-A/B-2 の専用止め金。
Special stopper plate for (A-160,230,240,250,260,270)-A/B-2.

[AC-25-AB-3-230]



※ A-230-A/B-3 の専用止め金。
Special stopper plate for A-230-A/B-3.

商品番号 Product No.	RoHS CAD	L	P	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
		2D/3D	2D/3D			数量 Quantity	単価 Price
AC-25-AB-1N		75	/	65	70293	¥120	50個～ ¥114
AC-25-AB-2N		70	28.5	40	70294	¥100	50個～ ¥95
AC-25-AB-3N		2D/3D	/	26	70295	¥80	50個～ ¥76
AC-25-AB-1-LONG	● 2D	110	/	82	70287	¥180	50個～ ¥171
AC-25-AB-2-LONG	2D	100	29	50	70288	¥140	50個～ ¥133
AC-25-AB-3-230	● 2D	/	/	26	70289	¥80	50個～ ¥76

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。