

密閉用両面ハンドル

BOTH-SIDE HANDLES FOR AIRTIGHTNESS



FA-1919-W
ステンレス製

特徴 Feature

- 内側より開けられるインナーハンドル運動タイプ
- 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
- 左右兼用型
- The inner handle interlocking type unlocks the door from inside.
- Handle turning force can be adjusted with the adjusting screw.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様 ●材質：本体／冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ワッシャー／ポリアセタール樹脂(POM)

●表面仕上：鏡面バフ研磨

●付属品：受座

用途 ●コンテナ・密閉用の扉

納期 ●標準在庫品

備考 ●パネル厚50mm以上の扉には、□10角棒(FA-622用角棒233ページ)をご使用ください。

Specifications ●Material: Main body: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
Washer: Polyacetal (POM)



●Finish: Mirror surface buffing

●Accessories: Catch



Specific use ●Doors for container and airtight case

Remarks ●On doors with a panel thickness of 50mm or more, use a □10 square bar (square bar for FA-622, page 233).

FA-1919-W-3



注1：連結角棒長さ=パネル厚+10mm
切断してご使用ください。
Note1: Connecting square rod
length=panel thickness+10mm
Cut and use.



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(W1)	(W2)	(W3)	(H1)	(H2)	t1	t2	P1	P2	(P3)	P4	M	調整範囲 Adjusting range	(L5)位置上の 参考使用荷重 F N Load F at (L5) position (reference)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
FA-1919-W-1	●	2D	260	190	60	30	60	60	80	25	60	36	7	3	40	56	40	10	M5	26~37	784	1,330	60225	¥11,000	4個~ ¥10,560
FA-1919-W-2	●	2D	230	160	60	30	60	60	80	22	54	33	7	3	40	56	40	10	M5	26~37	686	1,000	60226	¥9,200	5個~ ¥8,832
FA-1919-W-3	●	2D	185	130	49	25	45	49	70	19	46	28	6	2.5	32	50	29	8	M4	22~29	588	620	60227	¥9,200	5個~ ¥8,832
FA-1919-W-4	●	2D	150	100	49	25	40	49	70	16	40	26	6	2.5	32	50	24	8	M4	22~29	343	510	60228	¥8,900	5個~ ¥8,544

※参考使用荷重Fは静荷重負荷による変形発生時の1/2とする。 ※Load F is 1/2 when deformation by static load occurs.

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。