



フラッシュハンドル コントロールセンター
FLUSH HANDLES WITH CONTROLS CENTERA-873-1C 表面
FrontA-873-1C 裏面
RearキーNo.T0230
Key

[A-873-1C]



PAT.PEND.

特徴 Feature

- ロッドあるいはワイヤーを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
- 突起の少ない平面タイプです。
- The lock mechanism can be controlled from a distance by using the rod or the wire.
- The lock device has a dust proof shutter and the key is reversible.
- Small projections flush type.

仕様 • 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
• 表面仕上: ハンドル/クロムめっき (MZCr)
本体/サチライトクロムめっき (MZCr)

用 途 • バス等トランクリッド、ワンタッチ扉、引戸、シャッタードア
納 期 • 標準在庫品
備 考 • ロッド操作の場合はクイックブッシュ (AC-25-Q-14) も合せてご使用ください。(655ページ参照) 逆リンクタイプもあります。
• 電気錠もあります。(LE-873) お問い合わせください。
• オートロック仕様も製作致します。

Specifi- • Material: Zinc alloy (ZDC)
cations • Finish: Handle: Chrome plating (MZCr)
Main body: Satellite chrome plating (MZCr)
• Accessories: Two keys

Specific- • Trunk lid of buses, one-touch doors,
use sliding doors and shutter doors.

Remarks • When controlling the lock by the rod, the
quick bushing is required. (See page 655.)
The reversed linkage type is also available.
• Electric lock type is also available (LE-873).

商品番号 Product No.	RoHS CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-873-1C	2D/3D	1,120	01330	¥10,500	5個~	¥10,100

●: RoHS10指令対応品


※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS10指令に対応可能です。


[A-873-1C-P]

取付け板(オプション) Installation plate (optional)

・適用板厚 t=1.5~2.0
Applicable panel thickness



※価格はお問い合わせください。



逆リンクタイプもあります。
The reversed linkage type is also available.

A-873-1C-G裏面 Rear