

アイボルト(一般タイプ)

首長アイボルト

EYE BOLTS



B-1130
ステンレス製

B-130
鉄製

B-1131
ステンレス製

B-131
鉄製

仕 様

〔B-1130・B-1131〕

- 材 質：ステンレス鋼材(SUS304)
- 表面仕上：電解処理

〔B-130・B-131〕

- 材 質：一般構造用圧延鋼材(SS)
- 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 付 属 品：ナット(M42以降はナットは付属していません。)

用 途

納 期

備 考

- キュービクル・配分電盤
- 標準品・・・即納します
- 本品はJIS(日本工業規格)B1168に準じた製品です。
- ボルト長さは、一般タイプと首長タイプの中間サイズもあります。お問合せ下さい。

Specifications

〔B-1130・B-1131〕

- Material: Stainless steel (SUS304)
- Finish: Electrolytic treatment

〔B-130・B-131〕

- Material: Rolled steel for general structure (SS)
- Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Accessories: Nut (Nut isn't stuck after M42)

Specific use ● Cubicles and power/distribution boards

Remarks ● Conformity to JIS B1168





B-1130-64



B-1130-16




B-1131-16



※ボルトキャップは881ページと1227ページをご参照下さい。
※For bolt cap, see page 881 or 1227.

使用例
Example of application


使用例 Example of application



垂直つり
Vertical suspending

45度つり
45° suspending

悪い例 Incorrect examples



横つり
Side suspending

1本のロープでの
たすきがけ
One rope suspending



●45度つりの使用荷重は、ボルトの座面が密着し、2個のボルトの向きが使用例のように同一平面にある場合に適用する。

●When applying a 45° suspending load, bolt bearing surface must be fully stuck and direction of two bolts be the same flat surface as shown in the figure.

	材 質		RoHS		CAD		L	(H1) (準規) (reference)	H ₂	φD ₁	φD ₂	φD ₃	φD ₄	M	ナット		使用荷重KN (kgf) Working load		製品質量 (g) Mass	コード		単 価		量販価格 Bulk Price							
	ステンレス Stainless	鉄 Iron	ステンレス Stainless	鉄 Iron	ステンレス Stainless	鉄 Iron									W	h	垂直つり Vertical suspending	45度つり(2点につく) 45° suspending (2pts)		ステンレス Stainless	鉄 Iron	ステンレス Stainless	鉄 Iron	ステンレス Stainless	鉄 Iron	ステンレス Stainless	鉄 Iron	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price
アイボルト Eye bolt	B-1130-8	B-130-8	●	●	2D		15	33.3	17	32.6	20	6.3	16	8	13	6.5	0.79 (80)	40	10770	10358	¥220	¥90	32個～	70個～	¥213	¥87					
	B-1130-10	B-130-10	●	●	2D		18	41.5	21	41	25	8	20	10	17	8	1.47 (150)	75	10771	10359	¥300	¥90	32個～	70個～	¥291	¥87					
	B-1130-12	B-130-12	●	●	2D	3D	22	51	26	50	30	10	25	12	19	10	2.16 (220)	130	10772	10360	¥430	¥110	20個～	60個～	¥417	¥107					
	B-1130-16	B-130-16	●	●	2D		27	60	30	60	35	12.5	30	16	24	13	4.41 (450)	245	10773	10361	¥670	¥170	16個～	40個～	¥650	¥165					
	B-1130-20	B-130-20	●	●	2D		30	71	35	72	40	16	35	20	30	16	6.18 (630)	430	10774	10362	¥1,150	¥290	12個～	40個～	¥1,116	¥281					
	B-1130-22	B-130-22	●	●	2D		34	84	43	81	44	18	40	22	32	18	7.35 (750)	590	11620	10363	¥2,750	¥540	8個～	30個～	¥2,668	¥524					
	B-1130-24	B-130-24	●	●	2D		38	90	45	90	50	20	45	24	36	19	9.32 (950)	880	10776	10364	¥2,300	¥620	8個～	20個～	¥2,231	¥601					
	B-1130-30	B-130-30	●	▲	2D		45	110	55	110	60	25	60	30	46	24	14.7 (1500)	1,745	10777	10365	¥5,000	¥1,400	4個～	10個～	¥4,850	¥1,358					
	B-1130-36	B-130-36	●	▲	2D		55	131.5	65	133	70	31.5	70	36	55	29	22.6 (2300)	3,110	10778	10366	¥12,000	¥4,700	4個～	5個～	¥11,640	¥4,559					
	B-1130-42	B-130-42	●	▲			65	150.5	75	151	80	35.5	80	42	65	36	31.9 (3260)	4,200	12966	12955	¥21,000	¥6,200	4個～	5個～	¥20,370	¥5,952					
B-1130-48	B-130-48	●	▲			70	170	85	170	90	40	90	48	70	48	42.3 (4320)	6,000	12967	12956	¥28,000	¥9,400	4個～	5個～	¥27,160	¥9,118						
首長アイボルト Eye bolt	B-1130-64	B-130-64	●	▲			90	210	105	210	110	50	110	64	90	64	84.7 (8650)	12,500	12968	12957	¥83,000	¥20,000	4個～	5個～	¥80,510	¥19,400					
	B-130-80		▲	▲			105	263	130	266	140	63	130	80	105	80	141 (14400)	25,000	12958		¥44,000		5個～			¥42,680					
	B-130-100		▲	▲			130	335	165	340	180	80	170	100	130	100	188 (19200)	45,000	12959		¥105,000		5個～			¥101,850					
首長アイボルト Eye bolt	B-1131-8	B-131-8	●	▲			50	33.3	17	32.6	20	6.3	16	8	13	6.5	0.79 (80)	50	12954	13005	¥400	¥170	24個～	40個～	¥388	¥163					
	B-1131-10	B-131-10	●	▲			50	41.5	21	41	25	8	20	10	17	8	1.47 (150)	80	10779	10367	¥480	¥170	20個～	40個～	¥466	¥163					
	B-1131-12	B-131-12	●	●			50	51	26	50	30	10	25	12	19	10	2.16 (220)	145	10780	10368	¥660	¥190	16個～	40個～	¥640	¥184					
	B-1131-16	B-131-16	●	●			50	60	30	60	35	12.5	30	16	24	13	4.41 (450)	270	10781	10369	¥970	¥260	12個～	40個～	¥941	¥252					
	B-1131-20	B-131-20	●	●			50	71	35	72	40	16	35	20	30	16	6.18 (630)	490	10782	10370	¥1,800	¥410	12個～	35個～	¥1,746	¥398					
	B-1131-22	B-131-22	●	●			50	84	43	81	44	18	40	22	32	18	7.35 (750)	690	10783	10371	¥4,000	¥720	8個～	25個～	¥3,880	¥698					
	B-1131-24	B-131-24	●	●			50	90	45	90	50	20	45	24	36	19	9.32 (950)	960	10784	10372	¥4,300	¥950	8個～	20個～	¥4,171	¥922					

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。