

EURONORD AB 233011

Beispiel

Bestellzeichen: AB 233011
Artikelnummer: 7083890
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code:	6418074003591
E-Nummer:	
Finland:	3423496
Dänemark:	8212003729
Italien:	7311065
Schweden:	7083890
Norwegen:	

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	300	230	110
inch:	11.8	9.1	4.3

Materials:

Material:	ABS
Unterteilfarbe:	RAL 7035
Deckelfarbe:	RAL 7035
	Rostfreier Stahl

Deckelschraubenmaterial:

Dichtungsmaterial: Polyurethan

Temperatur Bereich:

Kurzzeit:	-40 ... 80 °C
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F

Zubehör:

TM 2330	Montageplatte
TRM 0816	Tragschiene TS 15
TRH 1216	Tragschiene TS 35
TRH 2330	Tragschiene TS 35
TF 28037	Befestigungslasche
TH A	Plastik-Scharniere, grau

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 66/67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13

Zertifikate:

Gost R

EURONORD PC/ABS 300x230x87-110

