

Klippon
Klippon POK 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Klippon® POK-Reihe

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1277200000
Typ	Klippon POK 1
Ausführung	Klippon-Geschützte Baugruppen, Gehäuse, glasfaser-verstärktes Polyester, 75 mm, 56 mm, 80 mm
GTIN (EAN)	4008190142094
VPE	1 Stück

Klippon

Klippon POK 1

Technische Daten

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Abmessungen und Gewichte

Länge	56 mm	Breite	80 mm
Höhe	75 mm	Befestigungsmaß Breite	68 mm
Befestigungsmaß Höhe	45 mm	Gewicht	230 g
Nettogewicht	240 g		

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0	Einsatzgebiete	Transportwesen, Hafenanlagen, Prozessindustrie
Werkstoff	glasfaser-verstärktes Polyester	Dichtungsmaterial	Chloropren
Oberfläche	unbehandelt	Farbcode	RAL 7001
Betriebstemperatur, min.	-40 °C	Betriebstemperatur, max.	100 °C
Schlagfestigkeit	7.00 J	Schutzart	IP 66
Gehäusebefestigung	Löcher 4 mm	Deckelbefestigung	M4 Schlitz-/ Kreuzschlitzedelstahlschrauben

Allgemeine Angaben Zubehör

Befestigungsmaß Breite	68 mm	Befestigungsmaß Höhe	45 mm
Oberfläche	unbehandelt	Werkstoff	glasfaser-verstärktes Polyester

Bestückung horizontal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x5	WDU 4 / ZDU 4	1x4
-----------------------------	-----	---------------	-----

Bestückung vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	1x1*	WDU 4 / ZDU 4 (2)	1x1*
---------------------------------	------	-------------------	------

Verschraubungen oben / unten

Gehäuseseite	links, oben, rechts, unten	M12	4
M16	2	M20	1
M25	1		

Verschraubungen rechts

Gehäuseseite	links, oben, rechts, unten	M12 (2)	1
M16 (2)	1	M20 (2)	1

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000058	ETIM 3.0	EC000058
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 4.1	27-14-12-06
eClass 5.1	27-14-91-07	eClass 6.0	27-14-91-07
eClass 7.0	27-14-91-07		

Prüfbescheinigungen

Zertifikat-Nr. (MARITREG)	09.04041.250	Zertifikat-Nr. (cULus)	E223801ROSE
---------------------------	--------------	------------------------	-------------

Klippon
Klippon POK 1**Technische Daten**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Zulassungen

Zulassungen



Klippon
Klippon POK 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Klippon

Klippon POK 1

Zubehör

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Messingplatte, Kreuzform

Erdungsplatten



Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9510990000	COPL POK 1	Zubehör (allgemein)- Geschützte Baugruppen, Erdungsplatte, Montageplatte	4008190851613	1 Stück

68 mm (POK1)



Tragschienen sind in den Baubreiten 15 und 35 mm verfügbar. Diese sind passend für die verschiedenen Gehäusegrößen zugeschnitten. Alternativ zur Tragschiene umfasst das Angebot zusätzlich drei Montageplatten für kleine und flache Gehäuse.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1928060000	TS15 68 Klippon POK1 CSS	Tragschiene, 68 mm	4032248577040	1 Stück

Montageplatten

Montageplatten, 2 mm Stahlblech, verzinkt oder Pertinax



Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9510570000	MP POK 1	Montageplatten- Geschützte Baugruppen,	4032248415274	1 Stück

Klippon
Klippon POK 1**Zubehör**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Montageplatte,
Montageplatte, Pertinax

Wandbefestigungshalter

Aussenbefestigungslaschen

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
9510900000	MF POK small	Zubehör (allgemein)- Geschützte Baugruppen, Außenhalterung, Befestigungslaschen, Edelstahl	4032248009749	1 Stück