

Stiftlängen

Maßbild	Kontakt	Anschluss	Stecklänge	Verwendung
11.25 ± 0.1 9.75 ± 0.1 8.25 ± 0.1 3.7 ± 0.2 A B C	A	ohne Übergabesteckzone	8.25 ± 0.1	Ebene 1, Kontakt für Signalübertragung
	B		9.75 ± 0.1	Ebene 2, Kontakt für Signalübertragung
	C		11.25 ± 0.1	Ebene 3, Abschirmung
13 ± 0.2 min. 6 K L M	K	mit Übergabesteckzone 13 mm	8.25 ± 0.1	Ebene 1, Kontakt für Signalübertragung
	L		9.75 ± 0.1	Ebene 2, Kontakt für Signalübertragung
	M		11.25 ± 0.1	Ebene 3, Abschirmung
14.5 ± 0.2 min. 7.5 N P Q	N	mit Übergabesteckzone 14.5 mm	8.25 ± 0.1	Ebene 1, Kontakt für Signalübertragung
	P		9.75 ± 0.1	Ebene 2, Kontakt für Signalübertragung
	Q		11.25 ± 0.1	Ebene 3, Abschirmung
16 ± 0.2 min. 9 R S T	R	mit Übergabesteckzone 16 mm	8.25 ± 0.1	Ebene 1, Kontakt für Signalübertragung
	S		9.75 ± 0.1	Ebene 2, Kontakt für Signalübertragung
	T		11.25 ± 0.1	Ebene 3, Abschirmung