

密閉用多軸蝶番

STAINLESS MULTIAXIAL SEALING HINGES

FB-1729N
ステンレス製

特徴 Feature

PAT.PEND.

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。)
- 付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195° 回転例参照)
- 摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Doors are closed horizontally up to 5mm by biaxial mechanism. (Separate closing mechanism is required.)
- Remove the provided stopper to adjust the angle of rotation. (120°, 195° See example of turning)
- Uses an oilless metal mesh tetrafluoroethylene bearing with low coefficient of friction, excellent load bearing capability and outstanding abrasion, chemical and heat resistance.



FB-1729N-2



FB-1729N-3


仕様 • 材質: 本体/ステンレス鋼(304) ブッシュ部/磷青銅

用途 • 表面仕上: パフ研磨
納期 • 真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置


Specifications • Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304)
Bush: Phosphor bronze

• Finish: Buffing
Specific use • Vacuum chamber equipment, sealed equipment doors, air conditioning equipment


[FB-1729N-2]




[FB-1729N-3]



締込み例
Example of tightening



回転例
Example of turning



SPECIAL HINGES

特殊蝶番

トルクヒンジ

ステー

周辺機器(B)

商品番号 Product No.	RoHS 10/3D	CAD	t_1	t_2	(θ°)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
									数量 Quantity	単価 Price
FB-1729N-2	●	2D/3D	22.5	17.5	195	748	61527	¥12,000	4個~	¥11,400
FB-1729N-3	●	2D/3D	12	8	200	159	61528	¥8,000	5個~	¥7,600

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。