



Manchons thermorétractables pour identifications des câbles : "Ladder Style", impression transfert thermique

• ShrinkTrak

Principales caractéristiques

Les manchons thermorétractables HellermannTyton ShrinkTrak à coefficient de rétreint 3:1 permettent une identification facile des fils et câbles. La présentation en échelle (Ladder Style) a été conçue pour permettre aux utilisateurs de saisir directement les repères du support. Les bords prédécoupés permettent de glisser facilement les fils dans les repères avant de les séparer de leur support. C'est un gain de temps au montage pour les utilisateurs.

Pour une identification complète, ShrinkTrak peut être imprimé à l'aide du logiciel professionnel de création d'étiquettes Tagprint Pro sur des imprimantes à transfert thermiques avec des rubans qui assurent une impression permanente et résistante aux solvants après rétreint du manchon.

Polyvalent

- Les repères sont fabriqués à partir d'une gaine thermorétractable polyoléfine flexible et auto-extinguible
- Le coefficient de rétreint de 3:1 permet de couvrir de nombreux diamètres de fils
- Couleurs standard : jaune, blanc et noir



Imprimante
transfert thermique



Repères ShrinkTrak en format échelle avec prédécoupe sur les côtés pour une utilisation facile.

Facile à utiliser - Etape par étape



Etape 1
Plier le support au niveau de la prédécoupe




Etape 2
Tirer le repère hors du support



Etape 3
Le ShrinkTrak est installé!

Informations matériau	
Matière	Polyoléfine réticulée (POX)
Couleur	Noir (BK), Jaune (YE), Blanc (WH)
Rétreint	3:1
Temp. min. de rétreint	+90 °C
Températures d'utilisation	-55 °C à +135 °C
Type de ruban recommandé	TTRC+, TTDTHOUT, TTRW
Rigidité diélectrique	19,7 kV/mm
Homologations	UL-224 à 125 °C, 600V (VW-1), AMS-DTL-23053/5 Classes 1 et 3, CE



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées. Pour plus d'informations consulter la liste des homologations en annexe.




Manchons thermorétractables pour identifications des câbles : "Ladder Style", impression transfert thermique

• ShrinkTrak


Références et informations techniques

Article	Référence	Couleur	Manchons de front	Long. L	Contenu (repères)
HST 3-1 (3 mm avant rétreint, 1 mm après rétreint)					
553-50002	HST3-1WH	Blanc (WH)	1	48	250
553-50004	HST3-1WH-S	Blanc (WH)	2	24	500
553-50005	HST3-1YE	Jaune (YE)	1	48	250
553-50007	HST3-1YE-S	Jaune (YE)	2	24	500
HST 4.8-1.6 (4.8 mm avant rétreint, 1.6 mm après rétreint)					
553-50009	HST4.8-1.6WH	Blanc (WH)	1	48	250
553-50011	HST4.8-1.6WH-S	Blanc (WH)	2	24	500
553-50012	HST4.8-1.6YE	Jaune (YE)	1	48	250
553-50014	HST4.8-1.6YE-S	Jaune (YE)	2	24	500
HST 6-2 (6 mm avant rétreint, 2 mm après rétreint)					
553-50016	HST6-2WH	Blanc (WH)	1	48	250
553-50019	HST6-2WH-S	Blanc (WH)	2	24	500
553-50020	HST6-2YE	Jaune (YE)	1	48	250
553-50022	HST6-2YE-S	Jaune (YE)	2	24	500
HST 9-3 (9 mm avant rétreint, 3 mm après rétreint)					
553-50024	HST9-3WH	Blanc (WH)	1	48	250
553-50025	HST9-3WH-S	Blanc (WH)	2	24	500
553-50026	HST9-3YE	Jaune (YE)	1	48	250
553-50027	HST9-3YE-S	Jaune (YE)	2	24	500
HST 12-4 (12 mm avant rétreint, 4 mm après rétreint)					
553-50029	HST12-4WH	Blanc (WH)	1	48	250
553-50030	HST12-4WH-S	Blanc (WH)	2	24	500
553-50031	HST12-4YE	Jaune (YE)	1	48	250
553-50032	HST12-4YE-S	Jaune (YE)	2	24	500
HST 18-6 (18 mm avant rétreint, 6 mm après rétreint)					
553-50034	HST18-6WH	Blanc (WH)	1	48	250
553-50035	HST18-6WH-S	Blanc (WH)	2	24	500
553-50036	HST18-6YE	Jaune (YE)	1	48	250
553-50037	HST18-6YE-S	Jaune (YE)	2	24	500
HST 24-8 (24 mm avant rétreint, 8 mm après rétreint)					
553-50039	HST24-8WH	Blanc (WH)	1	48	250
553-50040	HST24-8WH-S	Blanc (WH)	2	24	500
553-50041	HST24-8YE	Jaune (YE)	1	48	250
553-50042	HST24-8YE-S	Jaune (YE)	2	24	500

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.



1
1 manchon par ligne



2
2 manchons par ligne



Imprimante
transfert thermique