


Hauben für D-Sub-Steckverbinder, Vollmetall, EMV geprüft

Hoods for D-Sub-connectors, full metal, EMC approved

**Merkmale****Material und Oberfläche**

Zink-Druckguß, Vernickelt

Temperaturbereich

-40°C bis +120°C

Kabeldurchmesser

4.0 - 13.0mm

Dämpfungsfaktor>40 dB zwischen
30MHz und 1Ghz**Anforderungen**VDE 0871, FCC 20780,
89 / 336 / EU**Features****Material and finish**

Zinc-die-cast, nickel plated

Temperature range


-40°C to +120°C

Cable diameter

4.0 - 13.0mm

Attenuation factor>40 dB between
30Mhz and 1Ghz**Requirements**VDE 0871, FCC 20780,
89 / 336 / EU**Dimensions**

No. of contacts	A	B	C
09	32.4	49.8	15.0
15	39.5	49.8	15.0
25	54.8	49.8	15.0
37	70.9	49.8	15.0



Bestellcode : **AMET** - **x** - **RS**
 Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Option ersetzen
 Please replace „x“ with appropriate option listed below

1.

1.

Polzahl
 09, 15, 25, 37

No. of contacts
 09, 15, 25, 37

Schwarz eloxierte Ausführung auf Anfrage

Black anodized version on request

D-Sub / Hoods
Centronics

Multiflex

Modular

USB

Switches

Powercords
Powersockets

MiniDIN

DIN4161x
HardmetricSockets + Strips
Jumper