

密閉用埋込みハンドル

EMBEDDED HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

PAT.PEND.



FA-816-1-C



FA-816-3



キーNo.T0230
Key

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン


取手

つまみ


止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク



ワイヤ




安全押棒用穴位置(裏面)
Hole position for Inside
safety push rods (rear)



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions
(FA-816-1, FA816-2)




保冷・冷凍車用
For chill & cold
storage vehicles




安全押棒(FC-705・
FC-706 オプション品)
Inside safety push rods
(FC-705・FC-706 option)

ドライバン用
For dry van



使用例
Example of application



扉の外観がスッキリ
Appearance of the doors is neat.


FA-816
アルミニウム製

 ハンドル・取手
つまみ・周辺機器


A

クレモン

ローラー

締め

 SPECIALY-EQUIPPED HANDLES
特装密閉
ハンドル
フリーザー
密閉
平面
スイング
ギア式
平面
ハンドル
ポップ
ハンドル

リフト

ハンドル

アジャスト

ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック

ハンドル

L 型

ハンドル

T 型

ハンドル

丸型

小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント

リンク

ワイヤ

取手

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント

リンク

ワイヤ

取手

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント

リンク

ワイヤ

取手

つまみ

止め金

ロッド棒

特 徴 Feature

- パイプは扉内部に埋込される為、扉の外観を損なわずパンボディーのイメージを一新します。
- ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。
- ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケータが突起します。

- The pipes are embedded inside the door, so that the appearance of the doors will not be spoiled, creating a neat image.
- A snatch lock mechanism is used in the handle lock, so the door can be opened by one-touch operation.
- Red indicator protrudes if handle is not firmly locked.
- Closing of door can be visually checked for safety.

- 仕 様 ●材 質：アルミニウム合金(ADC)
●表面仕上：焼付塗装(シルバーメタリック)
●付 属 品：キー2本・フック・キーパー (FA-1815-S) (166・167ページ参照。)
- 用 途 ●中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車
納 期 ●標準品・・・納期お問合せください
備 考 ●パイプは別売です。
●本体のみ(フック・キーパーなし)も販売します。
●鍵番号指定等のキープランも設定できます。
●永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1367ページ)を塗布してください。




- Specifi- ●Material: Aluminum alloy (ADC)
cations ●Finish: Baked (silver metallic)
●Accessories: Two keys. The hook and keeper (FA-1815-S) are included. (See page 166・167 for detail.)



- Specific- ●Medium and small size specially equipped
use vehicles, dry van, cold storage vehicles.
Remarks ●Pipe is optional.
●The main unit (without hook and keeper) is also sold by request.
●The key number assignment for a specific purpose can be set.
●To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions (FA-816-3・FA-816-4)



取付け方法 Installation method (FA-816-1)


 (FA-816-3)
(FA-816-4)


商品番号 Product No.	標準品 Standard	本体のみ Main unit		L1	H1	H2	P1	P2	P3	φD	付属フック・キーパー Included hook & keeper	適用パイプ Applicable pipe	製品質量(g) Mass	標準品 Standard				本体のみ Main unit				
	 RoHS	 CAD	 RoHS											 CAD	コード Code	単 価 Price	量価価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price	コード Code	単 価 Price	量価価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
FA-816-1-A		2D/3D			22.5	35	17.5	35	26.5	70	21	FA-1815-S-1	φ27.2 t=2.8~3.0	2,075	60749	¥12,000	4個~	¥11,520	905348	¥9,900	5個~	¥9,504
FA-816-1-B		2D/3D									15.5	FA-1815-S-2	φ21.7 t=2.8~3.0	1,925	60750	¥11,000	4個~	¥10,560	905349	¥8,900	5個~	¥8,544
FA-816-1-C		2D/3D									12	FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	1,780	60274	¥11,500	4個~	¥11,100	901053	¥8,700	5個~	¥8,360
FA-816-2-A		2D/3D									21	FA-1815-S-1	φ27.2 t=2.8~3.0	2,240	60751	¥13,000	4個~	¥12,480	905350	¥11,000	4個~	¥10,560
FA-816-2-B		2D/3D			52.5	35	40	31.5	65	15.5	FA-1815-S-2	φ21.7 t=2.8~3.0	2,090	60286	¥12,000	4個~	¥11,520	901054	¥9,900	5個~	¥9,504	
FA-816-2-C		2D/3D								12	FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	1,945	60752	¥12,100	4個~	¥11,700	905351	¥9,300	5個~	¥8,930	
FA-816-3		2D/3D			19.5	35	17.5	35	26.5	60	12	FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	915	60347	¥10,400	4個~	¥10,000	901700	¥7,600	5個~	¥7,300
FA-816-4		2D			19.0	52.5	35			62	12	FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	1,520	60612	¥11,000	4個~	¥10,560	901701	¥8,200	5個~	¥7,872

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

 TAKIGEN
総合 24

161