





LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
J	ー		B4	REVISED	ECR-11-023917	TS
					25NOV11	KB

D


C

B

A



断面 A-A
(SECT. A-A)



注：

- 適用プリント基板厚：1.6mm
 - 推奨取付ネジ：JIS B1115, B1122 タッピンネジ、
ナベ2種 呼び径3、長さ6mm以上（締付トルク：4Kg-cm以下）
 - 嵌合相手ハウジング：175966, 175967
 - 適用製品規格番号：108-5281
- △ [-Z-] 面より2mmの範囲で測定

NOTES:

- APPLICABLE P. C. B BOARD THICKNESS; 1.6mm
 - RECOMMENDED MOUNTING SCREW 3mmDIA
6mmLENGTH<MIN>
TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS
B1115, B1122<TIGHTENING TORQUE> 4Kg-cm MAX>
 - THE MATING PLUG HSG. PART NUMBER; 175966, 175967
 - APPLICABLE PRODUCT SPEC NO. ; 108-5281
- △ TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM [-Z-]

OBSOLETE	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRIGHT)	BLACK	175977-3
	PRE-TIN		BLACK	175977-2
	SELECTIVE-TIN	PRE-TIN	BLACK	175977-1
	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
CONTACT FINISH コンタクト仕上				

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M.KADOSAKI	120CT05	TE Connectivity	
DIMENSIONS: 単位： 純 mm		CHK T.SHINOHARA	120CT05		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD K.BETSUI	120CT05	NAME 名称	
0<≦ 10 : ±0.2 10<≦ 30 : ±0.25 30<≦ 100 : ±0.3 ANGLES : ±3°		PRODUCT SPEC 製品規格		36Pos. CAP HOUSING ASS'Y .040 SERIES MULTI-LOCK I/O CONN. MK-II	
GENERAL TOLERANCE		APPLICATION SPEC 取付適用規格		SIZE	RESTRICTED TO
MATERIAL 材料		WEIGHT		CAGE CODE	REV
HOUSING : PBT CONTACT : BRASS		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO 番号	
				A2 00779	
				SCALE 尺度	
				2:1	
				SHEET	
				1 of 1	
				REV	
				B4	