


## FK-Inlinehalter für Sicherungseinsätze bis 32 V / FK-Inlineholder for fuse links up to 32 V / FK-Porte-fusible-inline pour fusibles jusqu'à 32 V



Gehäuse / Housing / Corps:  
aus Thermoplast / out of thermoplastic / de matière thermoplastique

Anschlüsse / Connections / Connexions:  
Schneid-Klemm-Kontakte, Kupferlegierung, verzinkt /  
Insulation-displacement-connection, copper-alloy, tinned /  
Connecteur autodé nudant, alliage cuivreux, étamé

Farbe / Colour / Couleur:  
blau / blue / bleu

Verpackungseinheit / Packaging unit / Emballage: 100 Stück / pieces / pièces

Achtung: 1.00 bedeutet die Nummer "Eins" mit zwei Dezimalstellen. 1.000 bedeutet die Nummer "Eintausend" / Note: 1.00 means the number "one" with two decimal places. 1,000 means the number "one thousand" / Attention: 1.00 signifie le numero "un" avec deux decimals. 1,000 signifie le numero "mille"

| Artikel-Nr.<br>Article-No.<br>Réf. d'article | Bezeichnung<br>Description<br>Définition                       | Kontakttemperatur<br>Contact temperature<br>Température des contacts | Gewicht/St.<br>Weight/pcs.<br>Poids/pcs. |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 277.6106.0002                                | mit Schnellmontage / with quick-mounting / avec rapide-montage | max. 105°C                                                           | ≈ 2 g                                    |

zugehörige Sicherungseinsätze siehe Seite 12-13 / corresponding fuse links see page 12-13 / fusibles correspondant voir page 12-13

Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm

