





Empfohlenes Lochbild
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein
(Leiterplattendicke 1.5)

recommended hole pattern,
tolerances according
to DIN IEC 326 item 3 very fine
(pc plate thickness 1.5)



Aufschrift
Marking



1050 μ

5/250~

50E3 T100



5A 125-250V AC 1/10HP

R 56

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schalt-Betätigungskraft
actuating force ≤ 0.50 N

Rückschaltkraft
release force ≥ 0.10 N

Differenzweg
movement differential ≤ 1.0 mm

Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet
housing sealed on terminal side

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION 	Pause COPY 0102030 mm	Blatt SHEET von OF Original DIN A4 Maßstab SCALE 2:1	Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			S				1050.7202	
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30						
	0.2	0.3							
d				i		gez./DRAWN BY 26.03.93 Ble	Schnappschalter Snap Action Switch	MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
c				h					
b	29551	21.06.00 pfu		g					
a	0	18.09.96 gue		f					
				e					
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF		