


# REIKU-Systemhalter

## REIKU System Support



|    |               |                            |
|----|---------------|----------------------------|
| PA | Polyamid      | <i>polyamide</i>           |
| H  | Systemhalter  | <i>system support</i>      |
| D  | Deckel        | <i>support top</i>         |
| O  | ohne Deckel   | <i>without support top</i> |
| B  | schwarz       | <i>black</i>               |
| G  | grau          | <i>grey</i>                |
|    | Nennweite     | <i>Nominal width</i>       |
| V  | verdrehsicher | <i>twist-locked</i>        |
| S  | verdrehsicher | <i>twist-locked</i>        |

PA HO B-07 V



Durch Stege auf der Innenseite der Klemmbacken wird das Rohr in axialer Richtung sicher fixiert, bleibt aber dennoch um die eigene Achse drehbar.

*The bars on the inner side of the clip hold the tubing firmly in axial position, yet it can rotate on its own axis.*

### Systemhalter / System Support PA H O G grau/grey

| Bestell-Nr./Article no | Nennweite<br>nominal width | B  | H  | h    | L  | d   | kg/100 St.<br>kg/100 pcs. | (VE) St.<br>(PU) pcs. |
|------------------------|----------------------------|----|----|------|----|-----|---------------------------|-----------------------|
| PA H O G-07            | 07                         | 20 | 18 | 12   | 20 | 4,2 | 0,40                      | 100                   |
| PA H O G-10            | 10                         | 20 | 23 | 15,5 | 20 | 5,5 | 0,47                      | 100                   |
| PA H O G-12            | 12                         | 22 | 26 | 17,1 | 20 | 5,5 | 0,56                      | 50                    |
| PA H O G-14            | 14                         | 28 | 33 | 21,1 | 20 | 6,5 | 0,80                      | 50                    |
| PA H O G-17            | 17                         | 28 | 33 | 21,4 | 20 | 6,5 | 0,77                      | 50                    |
| PA H O G-23            | 23                         | 35 | 40 | 24,8 | 20 | 6,5 | 1,16                      | 50                    |
| PA H O G-29            | 29                         | 43 | 45 | 26,8 | 20 | 6,5 | 1,12                      | 30                    |
| PA H O G-36            | 36                         | 54 | 53 | 30,8 | 20 | 6,5 | 1,50                      | 20                    |
| PA H O G-48            | 48                         | 68 | 66 | 37,8 | 20 | 6,5 | 2,00                      | 20                    |

### Systemhalter / System Support PA H O B schwarz/black

| Bestell-Nr./Article no | Nennweite<br>nominal width | B  | H  | h    | L  | d   | kg/100 St.<br>kg/100 pcs. | (VE) St.<br>(PU) pcs. |
|------------------------|----------------------------|----|----|------|----|-----|---------------------------|-----------------------|
| PA H O B-07            | 07                         | 20 | 18 | 12   | 20 | 4,2 | 0,40                      | 100                   |
| PA H O B-10            | 10                         | 20 | 23 | 15,5 | 20 | 5,5 | 0,47                      | 100                   |
| PA H O B-12            | 12                         | 22 | 26 | 17,1 | 20 | 5,5 | 0,56                      | 50                    |
| PA H O B-14            | 14                         | 28 | 33 | 21,1 | 20 | 6,5 | 0,80                      | 50                    |
| PA H O B-17            | 17                         | 28 | 33 | 21,4 | 20 | 6,5 | 0,77                      | 50                    |
| PA H O B-23            | 23                         | 35 | 40 | 24,8 | 20 | 6,5 | 1,16                      | 50                    |
| PA H O B-29            | 29                         | 43 | 45 | 26,8 | 20 | 6,5 | 1,12                      | 30                    |
| PA H O B-36            | 36                         | 54 | 53 | 30,8 | 20 | 6,5 | 1,50                      | 20                    |
| PA H O B-48            | 48                         | 68 | 66 | 37,8 | 20 | 6,5 | 2,00                      | 20                    |