





0.5mm Pitch
SERIES


6240

0.5mmピッチ RA SMT 下接点 ワンタッチロック 小極


0.5mmPitch RA SMT Bottom contact One-touch lock Low-pin count



極数 NO. OF POS.	A	B	C	D
5	2.0	6.5	8.7	3.1
6	2.5	7.0	9.2	3.6
7	3.0	7.5	9.7	4.1
8	3.5	8.0	10.2	4.6
9	4.0	8.5	10.7	5.1
10	4.5	9.0	11.2	5.6
11	5.0	9.5	11.7	6.1
12	5.5	10.0	12.2	6.6
13	6.0	10.5	12.7	7.1
14	6.5	11.0	13.2	7.6
15	7.0	11.5	13.7	8.1
16	7.5	12.0	14.2	8.6
17	8.0	12.5	14.7	9.1
18	8.5	13.0	15.2	9.6
19	9.0	13.5	15.7	10.1
20	9.5	14.0	16.2	10.6
21	10.0	14.5	16.7	11.1
22	10.5	15.0	17.2	11.6
23	11.0	15.5	17.7	12.1
24	11.5	16.0	18.2	12.6
25	12.0	16.5	18.7	13.1
26	12.5	17.0	19.2	13.6
27	13.0	17.5	19.7	14.1
28	13.5	18.0	20.2	14.6
29	14.0	18.5	20.7	15.1
30	14.5	19.0	21.2	15.6



基板取付け法
MOUNTING LAYOUT



	FPC		FFC	
	1	2	1	2
M	0.5±0.12	0.5±0.1	0.5±0.1	0.5±0.08
P	0.5±0.02	0.5±0.05	0.5±0.03	0.5±0.05
A	A±0.03	A±0.05	A±0.03	A±0.05
W	W±0.07	W±0.07	W±0.07	W±0.07
Wp	0.35 ^{+0.04} _{-0.03}	0.35±0.05	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}

適用FPC, FFC寸法
APPLICABLE FPC, FFC

注文コード ORDERING CODE

04 6240 0XX 0X6 XXX+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

006 800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated
026 846+ : 金めっき Au Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS

生産対応可能極数については、営業部に
ご確認願います。





Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.

0.5mm Pitch
SERIES

6240

0.5mmピッチ RA SMT 下接点 ワンタッチロック 中極


0.5mmPitch RA SMT Bottom contact One-touch lock Medium-pin count




基板取付け寸法
MOUNTING LAYOUT

補強板

SUPPORTING
TAPE



0.3±0.05



	FPC		FFC	
	1	2	1	2
M	0.5±0.12	0.5±0.1	0.5±0.1	0.5±0.08
P	0.5±0.02	0.5±0.05	0.5±0.03	0.5±0.05
B	B±0.03	B±0.05	B±0.03	B±0.05
W	W±0.07	W±0.07	W±0.07	W±0.07
WD	0.35 ^{+0.04} _{-0.03}	0.35±0.05	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}

適用FPC, FFC寸法

極数 NO. OF POS.	A	B	C	D
31	19.5	15.0	21.7	16.1
32	20.0	15.5	22.2	16.6
33	20.5	16.0	22.7	17.1
34	21.0	16.5	23.2	17.6
35	21.5	17.0	23.7	18.1
36	22.0	17.5	24.2	18.6
37	22.5	18.0	24.7	19.1
38	23.0	18.5	25.2	19.6
39	23.5	19.0	25.7	20.1
40	24.0	19.5	26.2	20.6
41	24.5	20.0	26.7	21.1
42	25.0	20.5	27.2	21.6
43	25.5	21.0	27.7	22.1
44	26.0	21.5	28.2	22.6
45	26.5	22.0	28.7	23.1
46	27.0	22.5	29.2	23.6
47	27.5	23.0	29.7	24.1
48	28.0	23.5	30.2	24.6
49	28.5	24.0	30.7	25.1
50	29.0	24.5	31.2	25.6

注文コード ORDERING CODE

04 6240 0XX 0X1 XXX+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

001 800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated
021 846+ : 金めっき Au Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS


生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.


0.5mm Pitch
SERIES

6240

0.5mmピッチ RA SMT 下接点 ワンタッチロック 大極
0.5mmPitch RA SMT Bottom contact One-touch lock High-pin count



推奨基板取付け寸法 (コネクタ搭載側)
MOUNTING LAYOUT (CONN. MOUNTING SIDE)



	FPC		FFC	
	1	2	1	2
M	0.5±0.12	0.5±0.1	0.5±0.1	0.5±0.06
P	0.5±0.02	0.5±0.05	0.5±0.03	0.5±0.05
A	A±0.03	A±0.05	A±0.03	A±0.05
W	W±0.07	W±0.07	W±0.07	W±0.07
Wp	0.35 ^{+0.04} _{-0.03}	0.35±0.05	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}

適用FPC, FFC寸法
APPLICABLE FPC, FFC

極数 NO. OF POS.	寸法 DIMENSION				
	A	B	C	D	E
51	25.0	29.5	31.7	32.0	26.17
52	25.5	30.0	32.2	32.5	26.67
53	26.0	30.5	32.7	33.0	27.17
54	26.5	31.0	33.2	33.5	27.67
55	27.0	31.5	33.7	34.0	28.17
56	27.5	32.0	34.2	34.5	28.67
57	28.0	32.5	34.7	35.0	29.17
58	28.5	33.0	35.2	35.5	29.67
59	29.0	33.5	35.7	36.0	30.17
60	29.5	34.0	36.2	36.5	30.67

注文コード ORDERING CODE
04 6240 0XX 0X5 XXX+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

005 800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated
025 846+ : 金めっき Au Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

0.5mm Pitch


SERIES

6240

エンボス梱包品

Tape and Reel Package

●5~50 POSITIONS



極数 NO. OF POS.	A	B	C	D
5	11.5	—	24	0.4
6	11.5	—	24	0.4
7	11.5	—	24	0.4
8	11.5	—	24	0.4
9	11.5	—	24	0.4
10	11.5	—	24	0.4
11	11.5	—	24	0.4
12	11.5	—	24	0.4
13	11.5	—	24	0.4
14	11.5	—	24	0.4
15	11.5	—	24	0.4
16	11.5	—	24	0.4
17	11.5	—	24	0.4
18	11.5	—	24	0.4
19	11.5	—	24	0.4
20	14.2	28.4	32	0.4
21	14.2	28.4	32	0.4
22	14.2	28.4	32	0.4
23	14.2	28.4	32	0.4
24	14.2	28.4	32	0.4
25	14.2	28.4	32	0.4
26	14.2	28.4	32	0.4
27	14.2	28.4	32	0.4
28	14.2	28.4	32	0.4
29	14.2	28.4	32	0.4
30	14.2	28.4	32	0.4

極数 NO. OF POS.	A	B	C	D
31	20.2	40.4	44	0.3
32	20.2	40.4	44	0.3
33	20.2	40.4	44	0.3
34	20.2	40.4	44	0.3
35	20.2	40.4	44	0.3
36	20.2	40.4	44	0.3
37	20.2	40.4	44	0.3
38	20.2	40.4	44	0.3
39	20.2	40.4	44	0.3
40	20.2	40.4	44	0.3
41	20.2	40.4	44	0.3
42	20.2	40.4	44	0.3
43	20.2	40.4	44	0.3
44	20.2	40.4	44	0.3
45	20.2	40.4	44	0.3
46	20.2	40.4	44	0.3
47	20.2	40.4	44	0.3
48	20.2	40.4	44	0.3
49	20.2	40.4	44	0.3
50	20.2	40.4	44	0.3

注文コード ORDERING CODE

04 6240 0XX 0X6 XXX+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

006 800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated

026 846+ : 金めっき Au Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS

注文コード ORDERING CODE

04 6240 0XX 0X1 XXX+

RoHS 対応品


RoHS Compliant Product

001 800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated

021 846+ : 金めっき Au Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS

●51~60 POSITIONS



極数 NO. OF POS.	A	B	C
51	26.5	52.4	56.0
52	26.5	52.4	56.0
53	26.5	52.4	56.0
54	26.5	52.4	56.0
55	26.5	52.4	56.0
56	26.5	52.4	56.0
57	26.5	52.4	56.0
58	26.5	52.4	56.0
59	26.5	52.4	56.0
60	26.5	52.4	56.0

注文コード ORDERING CODE

04 6240 0XX 0X5 XXX+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

005 800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated

025 846+ : 金めっき Au Plated

極数 NUMBER OF POSITIONS

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包数量 2000個/リール

PACKING QUANTITY : 2000/Reel