



整流器(ソレノイドロック専用) RECTIFIERS (FOR SOLENOID LOCKS)

LE-501



LE-501-1

ブロック図 Block diagram



- コンパクトタイプ
- ヒューズ及びサージアブソーバー内蔵(ヒューズ非再生型)
- Compact type.
- Built-in fuse and surge absorber. (fuse non-recycle type)

- 仕 様
- 製品質量: 55g
 - 電流容量: 0.8A
 - 交流入力・直流出力(電圧の変換は不可)
 - 使用周囲温度: -5~+40°C(氷結しないこと)
 - 使用周囲湿度: 45~85%RH(結露しないこと)
 - 工業用ソレノイド電気錠
 - 標準品・・・納期お問合せください
 - 大型も製作致します。

- Specifi-cations
- Mass: 55g
 - Current capacity: 0.8A
 - AC input/ DC output (non-conversion voltage)
 - Ambient temperature: -5°C to +40°C (non-condensing)
 - Operating humidity range: 45%RH to 85%RH (non-dewing)

- Specific use
- Industrial solenoid electric locks

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	入力電圧 Input voltage	出力電圧 Output voltage	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
LE-501-1			AC100V~AC115V	DC90V~DC104V	50095	¥3,300	5個~ ¥3,170
LE-501-2			AC200V~AC225V	DC179V~DC202V	50096	¥3,300	5個~ ¥3,170

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

18.05

TAKIGEN
総合 24

1439