

1-fas isolationstransformator

typ

PVM 440



Transformator för generell användning i system inom spänningsband II.
Transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningar utförd för galvanisk separation eller anpassning av kretsar. Transformatorn är ej tredjepartscertifierad.

Artikelnummer: 6653-0009

Inspänning: 230 V

Utpänning: 230 V med mittuttag

Effekt: 440 VA

Vikt: 5,8 kg

Frekvens: 50-60 Hz

Kapslingsklass: IP54

Omgivningstemp.: max. 30°C




Utförande: Hårdplastingjuten transformator i grå kapsling av slagtålig, själv-slocknande termoplast. Dubbelisolerad. (behöver ej skyddsjordas)
Primära och sekundära kopplingsplintar i skilda kopplingsrum.
Sekundär finsäkring 2-polig 5x20mm.

Montage: Väggmontage med 3 skruvar.

Tillverkningsnorm: Elsäkerhet EN 61 558-1; EN 61 558-2-4

Emission EN 50 081-1 /-2

Immunitet EN 50 082-1 /-2



Om det krävs i föreskrifterna för installationen i fråga, skall transformatorn i den fasta installationen föregås av en allpolig elkopplare.