

EURONORD AB 081206H



Beispiel

Bestellzeichen: AB 081206H
Artikelnummer: 7083590
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074058768
E-Nummer:
 Finland: 3435464
 Dänemark: 8212003318
 Schweden: 7083590
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	120	80	60	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	4.7	3.1	2.4	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material: ABS				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe: RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe: RAL 7035				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Deckelschraubenmaterial: Rostfreier Stahl				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Deckelschraubenmaterial: Polyurethan				Zertifikate:
				Gost R
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
TM 0812	Montageplatte			
TRM 0808	Tragschiene TS 15			
TRM 0812	Tragschiene TS 15			
ARH 12	Tragschiene TS 35			
TF 28037	Befestigungslasche			
TH A	Plastik-Scharniere, grau			

EURONORD PC/ABS 120x80x55-90

