



クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドル

フリーザー

密閉

平面

スイング

平面

ハンドル

ポップ

ハンドル

リフト

ハンドル

アジャスト

ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック

ハンドル

L型

ハンドル

T型

ハンドル

丸型

小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント

リンク

ワイヤ

くの字金具 DOGLEGGED FITTINGS

FA-1724
ステンレス製

FA-1724

特徴 Feature

- 扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。
- 付属のロープを下に引くだけで開扉できます。(1,280mm)
- Useful when a handle is installed on the upper part of a door.
- Only pulling down the accessory rope unlocks the door. (1,280mm)

仕様

- 製品質量: 820g
- 材質: ステンレス鋼棒 (SUS304)
- 表面仕上: 鏡面バフ研磨

用途

- プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉などの高い位置に取付けるハンドル用

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考



- 抗菌タイプも製作致します。お問合せください。

Specifications

- Mass: 820g
- Material: Stainless steel bar (SUS304)
- Finish: Mirror surface buffering

Specific use

- For handles installed on the upper part of a door for prefab or walk-in type cold storage box.

使用例
Example of application

商品番号 Product No.	RoHS 10 CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
FA-1724	2D	60131	¥17,000	4個~	¥16,300

●: RoHS10指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS10指令に対応可能です。