



Stapelbare Ø 2 mm-Stecker
SLS205-A


Stapelbarer Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. **Lötanschluss.**

Stackable Ø 2 mm Plugs


Stackable Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam™ for self-assembly of test leads. **Solder connection.**


Fiches Ø 2 mm à reprise arrière


Fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure. **Raccord à souder.**


Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs										
SLS205-A	22.2615-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 10 A	KT205, 22.2030-* / LS205-A, 22.5014	Au	<table><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											

SLS205 SLS205-X


Stapelbare Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. VERNICKELTE UND VERGOLDETE VERSION. **Lötanschluss.**



Stackable Ø 2 mm plugs with spring-loaded Multilam™ for self-assembly of test leads. Nickel-plated and gold-plated versions available. **Solder connection.**




Fiches à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, destinées à la confection de cordons de mesure. Disponibles en versions dorée et nickelée. **Raccord à souder.**


Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs										
SLS205	22.2616-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 10 A	KT205, 22.2030-* / LS205, 22.1004	Au	<table><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											
SLS205-X	22.2617-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 10 A	KT205, 22.2030-* / LS205N, 22.5006	Ni	<table><tr><td></td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>		21	22	23	24	25	26	27	28	29
	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											

SL205-K


Stapelbarer Ø 2 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. **Lötanschluss.**



Stackable Ø 2 mm plug with spring-loaded Multilam™ for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve. **Solder connection.**



Fiche à lamelles Ø 2 mm à reprise arrière, destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche		*Farben *Colours *Couleurs										
SL205-K	65.9182-*	600 V, CAT II / max. 10 A	KT205-SK, 65.9183- * / LS205-SK, 65.9184	Au	<table><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	21	22	23	24	25	29				
21	22	23	24	25											
29															