

Preis gültig bis 31.12.2008

ZWEIGÄNGIG. EINMALIG.

Der erste Kleine,
der wie ein Großer bohren und schrauben kann.



Technische Daten:

Max. Drehmoment weich/ hart	5 Nm/ 9 Nm
Bohrdurchmesser in	
- Stahl / Holz	3 mm / 6,5 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 200/0 - 600 /min
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Bohrfutterspannweite	0,5 - 6,5 mm
Gewicht (mit Akku-Pack)	0,66 kg

- Variospeed (V)-Elektronik
- 20-fach einstellbares Drehmoment, plus Bohrstufe
- Rechts-Linkslauf
- Schnellstopp
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Stabiles Druckguss-Getriebegehäuse

Lieferumfang:

PowerMaxx

- 1 NiCd-Akku-Pack (4,8V/ 1,25 Ah)
- 7tlg Bit-Set
- Ladegerät (Ladezeit 2 h)
- transparenter Koffer

Bestell-Nr.: 6.00059.51

EAN: 4007430145284