

0.8mm Pitch
Board to Board Connector

5600 Series

シリーズ (Series)	5600
基板間高さ (Stacking Height)	基板垂直接続 (Vertical)
極間隔 (Pitch)	0.8mm
極数 (No. of Positions)	30 to 140 Pos.
定格電流 (Rated Current)	DC 0.5A/Contact
定格電圧 (Rated Voltage)	AC 200V, DC 300V/Contact
耐電圧 (D. W. Voltage)	AC 500Vrms/min.
コンタクト材質 (Contact Material)	銅合金 (Copper alloy)
インシュレータ材質 (Insulator Material)	耐熱樹脂 (Heat-resistant plastic)
使用温度範囲 (Operating Temperature)	-40 to +85℃



◆概要

0.8mm ピッチ、2 ピースタイプの基板対基板コネクタです。プラグ側はライトアングル、リセ側はストレートタイプで、基板間を垂直に接続します。

◆特長

- (1) 嵌合時のこじりに強い接触構造。
- (2) 嵌合時の位置ズレを防止する嵌合ガイド付き。
- (3) 逆挿し防止機能の付いたハウジング構造で、振動や引張りに強いロック付きです。
- (4) 1,000 個入りのエンボステープ梱包または、30 個入りのトレイ梱包でお届けします。
- (5) 環境に優しい RoHS 指令対応品です。

◆Outline

The 5600 Series are two-piece, SMT type Board to Board Connectors with a pitch of 0.8mm. We offer right angle types for the plug side and vertical types for receptacles.

◆Features

- (1) Flexible contact design for torque forces.
- (2) Mating guide-in for proper connections.
- (3) Polarized housing and locking function for vibrations or pulling forces.
- (4) Packaged in tape and reel: 1,000 pieces/reel or 30 pieces/tray
- (5) RoHS compliant product.

0.8mm Pitch 5600 Series




0300-1608-0
0310-1608-0
034C-1608-0
035C-1608-0
0280-1608-0
039A-1608-0
0400-1608-0



0.8mm ピッチ 基板垂直接続 30 ~ 50 極 SMT
0.8mm Pitch, Vertical, 30 to 50 Positions, SMT

●Plug (30, 40, 50 Pos.)

●Packaging




極数 NO. OF POS.	A	B	C	D	E	F
30	11.2	12.7	14.3	20.0	0.45	2.15
40	15.2	16.7	18.3	24.0	0.45	2.15
50	19.2	20.7	22.3	28.0	0.8	2.5





●Receptacle (30, 40, 50 Pos.)

●Packaging



極数 NO. OF POS.	G	H	J	K	L	M	N	P
30	11.2	12.7	12.4	20.0	17.0	15.65	0.45	2.15
40	15.2	16.7	16.4	24.0	21.0	19.65	0.45	2.15
50	19.2	20.7	20.4	28.0	25.0	23.65	0.7	2.5



注文コード/Ordering Code

Plug(30, 40 Pos.)

Part No. 14 5600 0XX 200 883M+ 極数 No. of Pos.

Receptacle(30, 40 Pos.)

Part No. 24 5600 0XX 200 883+ 極数 No. of Pos.

Plug(50 Pos.)

Part No. 14 5600 050 000 883M/+ 極数 No. of Pos.

Receptacle(50 Pos.)

Part No. 24 5600 050 100 883+ 極数 No. of Pos.


RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

梱包数量 : 1,000 個 / リール
PACKING QUANTITY: 1,000/Reel


本カタログには推奨めっきを掲載しております。めっき種類・仕様、ならびに生産対応可能極数については営業部にご確認ください。
Recommended plating types are mentioned in this catalogue. For other plating types and their specifications, and available numbers of positions, please feel free to contact our sales department.

0.8mmピッチ 基板垂直接続 140 極 SMT
0.8mm Pitch, Vertical, 140 Positions, SMT


● Plug (140 Pos.)




● Receptacle (140 Pos.)



● Packaging



● Packaging



注文コード/Ordering Code

Plug

Part No.	19	5600	140	401	868+
----------	----	------	-----	-----	------

Receptacle

Part No. 29 5600 140 420 868+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

梱包数量 : 30 個 / トレイ
PACKING QUANTITY: 30/Tray

本カタログには推奨めっきを掲載しております。めっき種類・仕様、ならびに生産対応可能極数については営業部にご確認願います。
Recommended plating types are mentioned in this catalogue. For other plating types and their specifications, and available numbers of positions, please feel free to contact our sales department.