



HTS - BASIS HAND TOOL

(1:1)



HTS - Basis Hand Tool RSZ
HTS - Basis Handzange RSZ
Finish: Frame chromed with
black plastic handles
Ausführung: Grundkörper verchromt mit
schwarzem Kunststoffgriff

- Schraube M4x11 TE P/N 8-539634-5
Screw M4x11 TE P/N 8-539634-5
- Schraube M4x10 TE / PN 519151-9
Screw M4x10 TE / PN 519151-9

Handzange im Karton mit Bedienungsanleitung 411-18500 verpackt
Hand Tool packed in a cardboard with instruction sheet 411-18500

FREI-MASSTOLERANZEN NACH DIN 7168 (WERTE IN mm)										Gewicht / Weight in Kg		0,83
1) ABWEICHEND VON DIN 7168 2) LÄNGE DES KÜRZEREN SCHENKELS												
NENNMASS- BEREICH 1)		ÜBER	0.5	3	6	30	120	400				
		BIS	3	6	30	120	400	1000				
ABMASSE	LÄNGEN:	GEN	± 0.05	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3				
	MASSE	MITTEL	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8				
	RADIEN U. FASEN		± 0.2	± 0.5	± 1	± 2	± 4	± 4				
	WINKELABMASSE 1) 2)		± 1°	± 1°	± 30°	± 20°	± 10°	± 5°				
GENERAL TOLERANCES ACC. TO DIN 7168 (VALUES IN mm)												
1) DEVIATING FROM DIN 7168 2) LENGTH OF SHORT ANGLE SIDE												
TEIL IM BEREICH X_ MIT PN/STRICH-NR. (-1 WIE GEZ.), REVISION-STAND UND LIEFERANTENS YMBOL GEKENNZEICHNET												
PART TO BE MARKED WITH PN/DASH NO. (-1 AS SHOWN), REV. STATUS AND VENDORS MARK IN AREA X_												
OBERFLÄCHENVERGLEICHSTABELLE												
DIN 3141	R _a		6,3	1,6	0,4	0,1	0,05	0,025				
R _a in µm DIN ISO 1302			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ALLE UNBEMASSTE KANTEN 0.2x45° ENTGRÄTET REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES 0.2x45°												
HOLE NOT SPEC.												
LOC	AI	A1		REVISED PER ECO-11-005150	28MAR11	RK	HMR					
DIST	-	P	LTR	REVISION RECORD		DATE	DWN	APVD				
AMP 3306-7 REV 23FEB95												

FINISH		DWN	22.09.2008 P. Demmer	MATERIAL	-	HEAT TREAT		-			
DIMENSIONS:		CHK	22.09.2008 Ch. Witt								
mm		APVD	22.09.2008 Ch. Witt								
		NAME	HTS - BASIS HAND TOOL HTS - Basis Handzange								
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: n. ISO 2768 n. DIN 16901		SCALE	1:2	SIZE	A3	DRAWING NO	C-1-1105850-8	SHEET	1 OF 1	REV	A1
ANGLES:											
SURFACE TEXTURE:											