





Flachstecker DIN 46244-A2.8-0.5
(EN 61058 / EN 61210)



Aufschrift



1050 μ

5/250~

50E3 T100



5A 125-250V AC 1/10HP

R 56  

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

öffner 1-polig

Schalt-Betätigungskraft

≤ 1.50 N

Rückschaltkraft

≥ 0.50 N

Differenzweg

≤ 0.20 mm

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER
	6	6 bis/UP TO 30	30
±	0.2	0.3	0.3

PROJECTION



Pause
COPY

Blatt
SHEET

von
OF

Original
DIN

Maßstab
SCALE

A4

2:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 27.11.91 Ble

Ersatz für/REPLACEMENT OF

Zeichn./DRAWING NO.

S

1050.1142

Schnappschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1050.1142](#)