




Embases carrées adhésives ou à visser

• Série QM

Les embases de la série Q à "4-Entrées" sont disponibles en version adhésive (QMA) ou en version à visser (sans adhésif - QM). De par leur design, ces embases assemblées avec un collier de la série Q, offrent une solution de fixation optimisée. En effet, combinées à un collier de la série Q, ces embases assurent le maintien en place du collier pendant le pré-assemblage. De plus, elles ont été conçues de manière à empêcher les colliers de la série Q de glisser, même lorsqu'ils sont positionnés à la verticale dans l'embase déjà fixée.


Nous proposons d'autres produits de la série Q en pages 81 et 508.



Embase QM(A)



Embase QM(A) de la série Q à 4 entrées, embase adhésive (QMA) ou à visser (QM).



L'embase de la série Q maintient le collier de cette même série en position verticale. De ce fait, l'utilisateur peut se servir de ses deux mains pour la mise en place des câbles et le serrage du collier.

Caoutchouc synthétique

Support

Plage de température

mousse PE
de -40 °C à
+60 °C



Informations matériau

Matière **Polyamide 6.6 (PA66)**

Couleur **Naturel (NA), Noir (BK)**

Températures d'utilisation **-40 °C à +85 °C**
(+105 °C pendant 500 h)

Tenue au feu **Auto-extinguible UL94 V2**
(sauf adhésif)



Références et informations techniques

Article	Référence	Long. L	Larg. W	Haut. H	Ø trou de fixation	Larg. max. du collier G	Matière	Couleur	Adhésif
151-10901	QM20	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	Naturel (NA)	—
151-10902	QM30	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	Naturel (NA)	—
151-10903	QM40	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	Naturel (NA)	—
151-10904	QM20A	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	Naturel (NA)	Caoutchouc synthétique
151-10905	QM30A	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	Naturel (NA)	Caoutchouc synthétique
151-10906	QM40A	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	Naturel (NA)	Caoutchouc synthétique
151-10911	QM20	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	Noir (BK)	—
151-10912	QM30	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	Noir (BK)	—
151-10913	QM40	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	Noir (BK)	—
151-10914	QM20A	20,0	20,0	3,7	3,1	4,0	PA66	Noir (BK)	Caoutchouc synthétique
151-10915	QM30A	30,0	30,0	4,5	4,1	5,1	PA66	Noir (BK)	Caoutchouc synthétique
151-10916	QM40A	40,0	40,0	5,5	4,1	8,4	PA66	Noir (BK)	Caoutchouc synthétique

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.