




Datenblatt / Datasheet



Vollgummi Winkelstecker mit Schutzkontakt, schwere Ausführung mit Schnappverrastung. Geeignet für Kabeltypen bis H07RN-F 3G2,5.

Solid rubber made angle plug with protective Contact, IP 44 protection for industrial use.

Typ: 341Gu/Wi
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 16 A
Rated current:

Bauart: DIN 49 441 Teil 1
According to:

Schutzart: IP 44
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37
Material of Terminals:

Kontaktträger: SBR
Carrying parts: Styrol butadien rubber

Gehäuse: SBR
Cover: Styrol butadien rubber

Approbationen: VDE, Semko, Nemko, Fimko, Kema
Certified by:

Anmerkung:
Annotation:

RoHs Konformität: Ja
RoHs Compliance: Yes

Ce Kennzeichnung: Nein
Ce Marking: no

Altgeräte richtlinie: Nicht anwendbar
WEEE: Not applicable