

スイッチ付ストライカー STRIKERS WITH SWITCHES



LE-874
プラスチック製

特 徵 Feature

- 施錠時の電気信号が得られます。
 - 化粧室等の室内灯スイッチに最適です。
 - When locked the electric signal can be gained.
 - Suitable for the lamp switch of the rest room.

仕様 ●材質: プレート/ステンレス鋼板(SUS304)
ケース/AAS樹脂

用 途	●バス・航空機等の化粧室
納 期	●標準品・・・納期お問合せください
備 考	●ラバトリーロック(C-874)と組合せてご使用ください。

スイッチ部
特 性

- 定格… AC250V2A(抵抗負荷)
- 接点構成… 1c(COM…黒 NC…赤 NO…白)
- 保護構造… IP67(防浸形)
- 電気的寿命… 5万回以上(定格負荷)
- 使用周囲温度… -40~+85°C
- 使用周囲湿度… 95%RH以下

- Material: Plate: Stainless steel (SUS304)
Case: AAS resin

Specific use • The rest room of buses and airplanes.
Remarks • Use in combination with the lavatory lock (C-874) is recommended.


- Rating: AC250V 2A (resistance load)
- Contact configuration: 1c
(COM: Black, NC: Red, NO: White)
- Protective structure: IP67 (The damp proof type)
- Electric life: 50,000 times or more
(rated load)
- Ambient temperature: -40°C to +85°C
- Operating humidity range: 95% RH or less

商品番号 Product No.	RoHS 10/11	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
					数量 Quantity	単価 Price
LE-874	2D	90	50140	¥1,750	10個～	¥1,680


● : RoHS10指令対応品
▲ : RoHS10指令に対応可能です。

www.wiley.com/go/robbins/obgyn

[LE-874]





パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



[C-874]




C-874(室内側)
(indoor side)



(室外側)
(outdoor side)

(Outdoor side)
詳細は1098ページを参照。
See page 1098



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

