


AMP PIDG-FASTON

Vollisolierte Steckhülsen

Isolierungshülse:
Nylon




AMP PIDG-FASTON

Fully Insulated Receptacles

Insulation Sleeve:
Nylon

Für Flachstecker For Tab (mm)	Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm²)	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter max. (mm)	Abmessungen Dimensions (mm)				Bestell-Nummern/Part Numbers		Handzange/Hand Tool CERTI-CRIMP
			W	L	E	H	CuZn, verzinkt Brass, tin plated	CuSn, verzinkt Phosphor Bronze, tin plated	
● 6,3 x 0,8	0,3–1,0	3,3	9,2	21,6	7,8	5,3	735278-0	735278-1	90035-3
● 6,3 x 0,8	1,0–1,5	3,3	9,2	21,6	7,8	5,3	735278-0	735278-1	47386-4
● 6,3 x 0,8	0,3–1,0	3,3	9,2	21,6	7,8	5,3	735279-0	—	47386-4
● 6,3 x 0,8	1,5–2,5	4,0	9,2	21,6	7,8	5,3	735159-0	—	47387-7
● 6,3 x 0,8	1,0–2,5	4,0	9,2	21,6	7,8	5,3	735160-0	—	90009-8


PIDG Fahnen-FASTON



PIDG Flag-FASTON

Für Flachstecker For Tab (mm)	Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm²)	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter max. (mm)	Abmessungen Dimensions (mm)			Bestell-Nummern/Part Numbers		Handzange Hand Tool
			W	L	E	CuZn, verzinkt Brass, tin plated	CuSn, verzinkt Phosphor Bronze, tin plated	
● 6,3 x 0,8	0,3–1,5	3,4	7,6	18,3	15,5	156667-1	—	47386-4
● 6,3 x 0,8	1,0–2,5	4,0	7,6	18,3	15,5	156666-1	—	169060-8
● 6,3 x 0,8	1,5–2,5	4,0	7,6	18,3	15,5	156666-1	—	47387-7

Steckhülse
mit Abzweig



Receptacle and
Tab Combination

Für Flachstecker For Tab (mm)	Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm²)	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter max. (mm)	Abmessungen Dimensions (mm)			Bestell-Nummern/Part Numbers		Handzange Hand Tool
			W	L	E	CuZn, verzinkt Brass, tin plated	CuSn, verzinkt Phosphor Bronze, tin plated	
● 6,3 x 0,8	0,3–1,5	3,5	7,6	23,4	7,7	160834-2	160834-5	CERTI-CRIMP 47386-4 oder/for CERTI-LOK 169400-0 mit Matrize/with Die Set 169404-0
● 6,3 x 0,8	1,0–2,5	4,3	7,6	23,4	7,7	9-160463-2	9-160463-5	CERTI-CRIMP 47387-7 oder/for CERTI-LOK 169400-0 mit Matrize/with Die Set 169404-0