

LED T 4,5, grün, 2-3 V (externen Vorwiderstand berücksichtigen)**1.90.692.002/0000****Elektrische Kennwerte LED**

Max. zulässiger Strom, IF	10 mA
LED typ. Wellenlänge	635
Durchlass-Spannung typ. UF bei IF	2 - 3 V
LED Durchbruchspannung UR bei IF	5V
Lichtstärke	9-33

Sonstige Angaben

Sockel	T 4,5
Farbe	grün
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	+60 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Lebensdauer	100.000 h