

アウター付ワイヤロープ

WIRE ROPES

AC-1025-Y
ステンレス製AC-1025-YB
ステンレス製

特徴 Feature

- アウター内部はモリブデンコーティング処理のため、抵抗が少なく動きがスムーズです。

- The inside of the outer is molybdenum coated so that the movement is smooth with very little resistance.

仕様・材質: ワイヤー部/ステンレス(SUS304)
端子・ナット部/鉄製(SPCC)

・表面仕上: 端子・ナット部・アングル/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

・素線径: 0.13mm

・許容引張荷重

AC-1025-Y/0.58kN

AC-1025-YB/0.78kN

用途: 用法: ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。(A-151-A, CP-626, 他)

納期: 標準在庫品

備考: ワイヤロープのみをご希望の仕様にて製作致します。

・端子部は特注形状も製作致します。

・最小曲げR50mmでご使用ください。

・AC-1025-Yはφ1.5ワイヤロープでの製作が可能です。お問合せください。

・曲げ径が小さいとワイヤーの摺動抵抗が大きくなります。

Specifications: • Material: Wire: stainless steel (SUS304)
Terminal/nut: iron (SPCC)

Angle: Cold rolled steel plate (SPCC)

• Finish: Terminal/nut/angle: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

• Element wire diameter: 0.13mm

• Allowable tensile load


AC-1025-Y: 0.58kN

AC-1025-YB: 0.78kN


Specific use: • Use in combination with the handle and the latch. (A-151-A, CP-626, etc)

Remarks: • Do not use with a bending length of less than 50mm.

• A small bending length will increase the slide resistance of the wire.




AC-1025-Y-300



AC-1025-Y-500

端子部
Terminal


AC-1025-YB-300




AC-1025-YB-500

端子部
Terminal

[AC-1025-Y]



[AC-1025-YB]



商品番号 Product No.	RoHS 2D	CAD 2D	L	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price Quantity	単価 Price
AC-1025-Y-300	●	●	300	53	21470	¥860	20個~	¥826
AC-1025-Y-500	●	●	500	66	21471	¥950	20個~	¥912
AC-1025-Y-1000	●	●	1000	101	21472	¥1,200	20個~	¥1,140

●: RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD 2D/3D	L1	L2	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price Quantity	単価 Price
AC-1025-YB-300	●	●	300	234	49	01555	¥940	20個~	¥893
AC-1025-YB-500	●	●	500	434	62	01556	¥1,050	20個~	¥998
AC-1025-YB-1000	●	●	1000	934	97	01557	¥1,300	20個~	¥1,235

●: RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS指令に対応可能です。



A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドル

フリーザー

密閉

平面

スイング

ギア式

平面

ハンドル

ポップ

ハンドル

リフト

ハンドル

アジャスト

ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック

ハンドル

L型

ハンドル

T型

ハンドル

丸型

小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント

リンク

WIRE

ワイヤ

TAKIGEN

総合 24

661