


Cord Grip Bushes

Douilles à griffe pour cordon
Cord-Grip-Buchsen



IP 66



UL94 - V2
Halogen Free
Sans halogène / Halogenfrei

Key Features

- Metric and Pg sizes available
- Cable gland version offers IP66 protection

Materials:

All Plastic Parts Polyamide 6.6
Seal Nitrile Rubber

Caractéristiques clés

- Tailles en métrique et Pg disponibles
- La version presse-étoupe offre une protection IP66

Matières

Toutes les pièces Polyamide 6.6
en plastique Caoutchouc nitrile
Joint

Wesentliche Merkmale

- Metrische und PG-Größen erhältlich
- Kabelverschraubungsversion bietet Schutz nach IP66

Materialien:

Alle Kunststoffteile Polyamid 6.6
Dichtung Nitril-Gummi

BLACK RAL 9005 (-B)


Other colours available
to special order

Autres couleurs disponibles
sur commande spéciale

Andere Farben auf Bestellung

Threaded Cord Grips


Griffes à cordon filetées / Cord-Grips mit Anschlussgewinde



Nr	 a	 b		 c	 d			
			Max. Max. Max.	Min. Min. Min.				
743-B	M16	9.0	11.0	3.5	19.0	23.5	100	96
744-B	M20	12.0	14.5	4.0	23.0	29.5	100	97
745-B	M25	12.0	18.0	8.0	27.0	29.5	100	98
746-B	Pg9	9.0	11.0	3.5	19.0	23.5	100	207-401
747-B	Pg13.5	12.0	14.5	4.0	23.0	29.5	100	207-403
748-B	Pg16	12.0	18.0	8.0	27.0	27.5	100	207-404

Cable Gland With Threaded Cord Grip

Presse-étoupe avec griffes à cordon filetées / Kabelverschraubung mit Cord-Grip mit Anschlussgewinde



Nr	 a	 b						
			Max. Max. Max.	Min. Min. Min.				
648-B	M16	10.0	6.0	4.0	656-B	M16	20.0	6.0
650-B	M16	10.0	10.0	7.0	658-B	M16	20.0	10.0
649-B	M20	11.0	6.0	4.0	657-B	M20	20.0	6.0
651-B	M20	11.0	10.0	7.0	659-B	M20	20.0	10.0
652-B	M20	11.0	13.0	8.0	660-B	M20	20.0	13.0
664-B	M25	12.0	6.0	4.0	666-B	M25	20.0	6.0
665-B	M25	12.0	10.0	7.0	667-B	M25	20.0	10.0
653-B	M25	12.0	13.0	8.0	661-B	M25	20.0	13.0
654-B	M25	12.0	18.0	12.0	662-B	M25	20.0	18.0