

## EURONORD AB 162409



Beispiel

**Bestellzeichen:** AB 162409  
**Artikelnummer:** 7083810  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS  
**Anmerkungen:** grauer Deckel

**EAN Code:** 6418074058881  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3435488  
 Dänemark: 8212003622  
 Schweden: 7083810  
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	244	164	90	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	9.6	6.5	3.5	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material: ABS				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe: RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe: RAL 7035				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Deckelschraubenmaterial: Rostfreier Stahl				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Deckelschraubenmaterial: Polyurethan				Zertifikate:
				Gost R
<b>Temperatur Bereich:</b>				
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
<b>Zubehör:</b>				
TM 1624	Montageplatte			
MIN 20	Tragschiene TS 15			
TRH 24	Tragschiene TS 35			
TF 28037	Befestigungslasche			
TH A	Plastik-Scharniere, grau			

EURONORD PC/ABS 244x164x90-120

