



### Embases carrées adhésives ou à visser

#### • Série MB

#### Principales caractéristiques


Ces embases adhésives ou à visser offrent une solution de fixation sûre et robuste. Faciles à installer grâce à une vis ou un boulon, elles possèdent une excellente tenue dans les environnements sujets aux vibrations. Les embases adhésives sont conçues de manière à avoir une très grande surface d'appui et de maintien. Combinées à un adhésif spécial, elles sont caractérisées par une forte résistance à la traction. Les embases de la série MB, disposant de 4 ouvertures, permettent d'insérer un collier dans 4 directions possibles. Cette flexibilité multidirectionnelle leur permet de s'adapter facilement à tout type d'installation.

#### Utilisations

Conçues spécialement pour le maintien de torons constitués de câbles lourds, ces embases de fixation peuvent être utilisées dans de nombreux domaines d'applications: allant de l'agriculture aux fabricants de camions. Ces embases permettent une fixation sûre et peuvent être combinées à un large panel de colliers de fixation, dont la largeur maximale est de 10 mm.




Embases de fixation MB et TY.



Embase de fixation MB3A.

Informations matériau	
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Températures d'utilisation	-40 °C à +85 °C (+105 °C pendant 500 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2 (sauf adhésif)



Embase de fixation MB2A

Embases de fixation MB3-5(A)

Embase de fixation MB4CA



Pour plus d'informations sur les adhésifs  
veuillez vous référer à la page 162.

#### Références et informations techniques

Article	Référence	Long. L	Larg. W	Haut. H	Ø trou de fixation	Entraxe F	Larg. max. du collier G	Matière	Couleur	Adhésif
151-01802	<b>MB2A</b>	13,0	13,0	4,1	—	—	2,7	PA66	Blanc (WH)	Caoutchouc synthétique
151-28359	<b>MB3</b>	19,0	19,0	3,8	3,1	13,2	4,1	PA66	Naturel (NA)	—
151-28349	<b>MB3A</b>	19,0	19,0	3,8	3,1	13,2	4,1	PA66	Naturel (NA)	Caoutchouc synthétique
151-28320	<b>MB3A</b>	19,0	19,0	3,8	3,1	13,2	4,1	PA66	Noir (BK)	Caoutchouc synthétique
151-28479	<b>MB4</b>	28,0	28,0	4,7	4,0	20,0	5,4	PA66	Naturel (NA)	—
151-28469	<b>MB4A</b>	28,0	28,0	4,7	4,0	20,2	5,4	PA66	Naturel (NA)	Caoutchouc synthétique
151-28430	<b>MB4A3</b>	28,0	28,0	4,7	4,0	20,2	5,4	PA66	Noir (BK)	Acrylique
151-28459	<b>MB4CA</b>	29,0	29,0	5,7	4,2	—	5,4	PA66	Naturel (NA)	Caoutchouc synthétique
151-28449	<b>MB4CAS *</b>	29,0	29,0	5,7	4,2	—	5,4	PA66	Naturel (NA)	Caoutchouc synthétique
151-00324	<b>MB5</b>	37,7	37,7	6,2	4,7	25,3	10,0	PA66	Blanc (WH)	—
151-28529	<b>MB5A</b>	37,7	37,7	6,9	4,7	25,3	10,0	PA66	Blanc (WH)	Caoutchouc synthétique
151-28530	<b>MB5A3</b>	38,0	38,0	6,4	4,7	25,3	10,0	PA66	Noir (BK)	Acrylique

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

\* Boîte en plastique



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées. Pour plus d'informations consulter la liste des homologations en annexe.