

4

3


2

1



SIN ESCALA
DIMENSIONES EN mm.

METRICO




ANGULO DE PROYECCION

RECEPTACLE BODY (See table)


CUERPO RECEPTACULO (Ver tabla)

METALLIC SLEEVE
COPPER

MANGUITO DE COBRE



4,0 DIA. MAX. INSULATION
AISLANTE



PLASTIC SLEEVE
POLYAMIDE 6.6 BLUE COLOUR

PROTECCION AISLANTE
POLIAMIDA 6.6 COLOR AZUL

OBSOLETE	50 U	CERTI-LOK: 169400-0 (HTA) + 169404-0 (MATRICES)		LATON-ESTANADO		735159-4	
	100 U	CERTI-LOK: 169400-0 (HTA) + 169404-0 (MATRICES)		LATON-ESTANADO		735159-0	
	CTD. POR BOLSA	HERRAMIENTA MANUAL			MATERIAL RECEPTACULO		N. ORDEN
PLANO DE CLIENTE SOLO PARA REFERENCIA							
				TOLERANCIAS GENERALES DEC ± 0.5 ANGULO ± 1°	GAMA DE HILO 1,0-2,0 MM2	GAMA DE AISLANTE 4,0 MM DIA.	ESCALA 5/1
					 TE Connectivity		
F1	ECR-10-022205	HMR	02FEB11				
F	REMOVED PRO-CRIMPER HAND TOOL	A.LARDIES	29ENE99				
E	REVISADO POR EC 0013	J.LAZARO	16FEB95	DIBUJADO	NOMBRE RECEPTACULO FASTON 6,35 MM AISLADO (AZUL) FULLY INSULATED FASTON RECEPTACLE 6,35 MM (BLUE)		
				J.PASCUAL 1-4-92			
D	REVISADO POR CAD	JPASCUAL	1-4-92	CONF.			
				L.BATLLO 1-4-92			
LETRA	REVISIONES	DIBUJ.	FECHA	APR.	L.BATLLO 1-4-92		
					A3	PLANO N°	735159
							HOJA 1 de 1