



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル
T 型
ハンドル
丸型
小型
押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

18.01

TAKIGEN
総合 24
504

A-1140-S・A-140-S L型ハンドル

スタッド防水ハンドル WATERPROOF HANDLES WITH STUDS



A-1140-S ステンレス製
A-140-S 亜鉛合金製

特 徴 Feature

- 止め金の取付け位置が調整できます。
- クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ
- 左右兼用型
- Stopper plate installing position can be adjusted.
- Excellent corrosion-resistant microporous-chromium plating finish.
- For both left-hand and right-hand use.

仕 様

- [A-1140-S] ●材 質: ステンレス鋼铸件 (SUS316)
- 表面仕上: 鏡面バフ研磨
- [A-140-S] ●材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
 - 鍵 番 号: 0200
 - 付 属 品: 大ナット・ビスセット・キー2本
- 用 途 ● 配分電盤・大型キュービクル・制御盤
- 納 期 ● 標準在庫品
- 備 考 ● 鍵番号R200・R0220・500などのキーチェンジはお問合せください。
- ステンレス製も製作致します。
 - このハンドルは高セキュリティ錠前TAKシリーズに組替えることができます。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお受致します。

Specifications

- [A-1140-S] ● Material: Stainless steel cast (SUS316)
- Finish: Mirror surface buffing
- [A-140-S] ● Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
 - Key No.: 0200
 - Accessories: Two keys, large nut and screws
- Specific- ● Power/distribution boards, large cubicles and control boards
- use
- Remarks ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.



A-140-S-1




A-140-S-2




A-140-S-3



キーNo.0200
Key




回転角度60°
Turning angle




調整範囲(H6)
Adjusting range

パッキン
Packing




止め金 Stopper plate




止め金は646～650ページの中から
お選びください。
Select stopper plate on page
646 to 650.

使用例 Example of application





AC-25-H
647ページ
on page 647

AC-25-R
657ページ
on page 657



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	W1	W2	W3	W4	(H1)	H2	(H3)	(H4)	(H5)	(H6)	P	φd	φD	(M)	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity / 単価 Price
A-1140-S-1	●	2D	152	30	16	10	46	50	6.5	22	56	26.5	50~62	40	8	60	M26	620	04213	¥11,500	5個～ ¥11,100
A-140-S-1	●	2D/3D	152	30	16	10	38	50	6	22	54.5	26	52~65	40	8	60	M26	575	01121	¥2,050	10個～ ¥1,968
A-140-S-2	●	2D/3D	120	24	13	8	30	43	5	16	45	24	35~45	32	7	48	M22	330	01122	¥1,600	20個～ ¥1,536
A-140-S-3	●	3D	102									21.5						325	01123	¥1,450	30個～ ¥1,392

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。