

all empty AL 314011



Bestellzeichen: AL 314011
Artikelnummer: 7011450
Beschreibung: Gehäuse, Aluminium
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074004291
E-Nummer:
 Finland: 3423645
 Dänemark: 8212004867
 Italien: 7321120
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	403	310	110	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	15.9	12.2	4.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Material: all empty				Zertifikate:
Unterteilfarbe: RAL 7001				Underwriters Laboratories
Deckelfarbe: RAL 7001				Fimko
Deckelschraubenmaterial: Rostfreier Stahl				UL Canada
Dichtungsmaterial: Neopren				Gost R
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-50 ... 140 °C			
Dauergebrauch:	-50 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-60 ... 285 °F			
Dauergebrauch:	-60 ... 175 °F			
Zubehör:				
AM 3140	Montageplatte			
ARH 40	Tragschiene TS 35			
MRS 28541	Befestigungslasche 2 St.			
PH A & AH A/B	Scharniersatz			

