

Einbau-Truhen-Taster mit 4 weißen LEDs

Best.-Nr. 70 23 79 – Ausführung Weiß

Best.-Nr. 70 23 80 – Ausführung Schwarz



**Einbau-Truhen-Taster
mit Zusatzgehäuse und
4 weißen LEDs**

Optimal für den Einbau in
Schränke etc.

(Lieferung ohne Batterie und ohne Netzgerät)

Technische Daten:

Ausführung:

Einbau-Truhen-Taster
mit 4 weißen LEDs
1-polig, Öffner
Phono-, Fenster- und Möbeltaster
mit Sprungkontakt

Schaltspannung:

9 V-Blockbatterie
und 12 V Netzgerät

Aufnahme Strom:

40 mA

Leuchtstärke:

Leuchtstärke pro LED 18.000 mcd

Farbe Truhen-Taster:

weiß oder schwarz

Befestigung:

Zweilochbefestigung
Lochabstand 43 mm
Befestigungslöcher Ø 3,5 mm