



## Ø 4 mm-Abgreifer Krokodilklemmen

### SAGK4-K

Kleine, schlanke Krokodilklemme aus Messing mit allseitiger Isolierung. Gezahntes Maul für grobe Abgriffe sowie Feindrahtfläche. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.



## Ø 4 mm Test Clips Crocodile Clips




### SAGK4-K

Small, slim crocodile clip made of brass with all-round insulation. Toothed jaws for wide grip with surface for fine wire. Ø 4 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.

| Typ<br>Type | Bestell-Nr.<br>Order No. | Bemessungsspannung/-strom<br>Rated voltage/current | *Farben<br>*Colours |
|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| SAGK4-K     | 24.0157-*                | 300 V, CAT II / max. 15 A                          | Ni CE 21 22 23      |

### XKK-1001

Krokodilklemme aus Messing mit allseitiger Isolierung. Gezahntes Maul für grobe Abgriffe sowie Feindrahtfläche. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.



### XKK-1001

Crocodile clip made of brass with all-round insulation. Toothed jaws for wide grip with surface for fine wire. Ø 4 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.

| Typ<br>Type | Bestell-Nr.<br>Order No. | Bemessungsspannung/-strom<br>Rated voltage/current | *Farben<br>*Colours                    |
|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| XKK-1001    | 66.9755-*                | 1000 V, CAT II / max 32 A                          | Ni CE UL 20 21 22 23 24<br>25 26 27 29 |