

密閉用埋込みハンドル

EMBEDDED HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

PAT.PEND.



FA-816-1-C



FA-816-3



キーNo.T0230
Key

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン


取手

つまみ



止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク


ワイヤ



安全押棒用穴位置(裏面)
Hole position for Inside
safety push rods (rear)




保冷・冷凍車用
For chill & cold
storage vehicles




安全押棒(FC-705・
FC-706 オプション品)
Inside safety push rods
(FC-705・FC-706 option)


ドライバン用
For dry van



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions
(FA-816-1, FA816-2)



使用例
Example of application



扉の外観がスッキリ
Appearance of the doors is neat.


FA-816
アルミニウム製

 ハンドル・取手
つまみ・周辺機器


A

クレモン

ローラー

締め

 SPECIALY-EQUIPPED HANDLES
特装密閉
ハンドル
フリーザー
密閉
平面
スイング
ギア式
平面
ハンドル
ポップ
ハンドル

リフト

ハンドル

アジャスト

ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック

ハンドル

L 型

ハンドル

T 型

ハンドル

丸型

小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント

リンク

ワイヤ

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント

リンク

ワイヤ

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント

リンク

ワイヤ

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント

特 徴 Feature

- パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。
- ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。
- ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケータが突起します。

閉扉操作が目視で確認でき安全です。

- The pipes are embedded inside the door, so that the appearance of the doors will not be spoiled, creating a neat image.
- A snatch lock mechanism is used in the handle lock, so the door can be opened by one-touch operation.
- Red indicator protrudes if handle is not firmly locked.
- Closing of door can be visually checked for safety.

- 仕 様
- 材 質：アルミニウム合金(ADC)
 - 表面仕上：焼付塗装(シルバーメタリック)
 - 付 属 品：キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)(166・167ページ参照。)
- 用 途
- 中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車
 - 標準品・・・納期お問合せください
- 備 考
- パイプは別売です。
 - 本体のみ(フック・キーパーなし)も販売します。
 - 鍵番号指定等のキープランも設定できます。
 - 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1367ページ)を塗布してください。




- Specifi-
cations
- Material: Aluminum alloy (ADC)
 - Finish: Baked (silver metallic)
 - Accessories: Two keys. The hook and keeper (FA-1815-S) are included. (See page 166・167 for detail.)


- Specific-
use
- Medium and small size specially equipped vehicles, dry van, cold storage vehicles.
- Remarks
- Pipe is optional.
 - The main unit (without hook and keeper) is also sold by request.
 - The key number assignment for a specific purpose can be set.
 - To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.




パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions (FA-816-3・FA-816-4)



取付け方法 Installation method (FA-816-1)




※ジョイント固定用ねじには緩み防止剤等の緩み止め処置を必ず行なってください。
※ For the joint fixing screw, measures are needed to prevent looseness, e.g. thread-locking fluid

 (FA-816-3)
(FA-816-4)


安全押棒
(FC-705・FC-706 オプション品)
Inside safety push rods
(FC-705・FC-706 optional)

安全押棒用穴位置(裏面)
Hole position for Inside
safety push rods (rear)



商品番号 Product No.	標準品 Standard	本体のみ Main unit	L1	H1	H2	P1	P2	P3	φD	付属フック・キーパー Included hook & keeper	適用パイプ Applicable pipe	製品質量(g) Mass	標準品 Standard				本体のみ Main unit			
	 	 											コード Code	単 価 Price	量価価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price	コード Code	単 価 Price	量価価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
FA-816-1-A		2D/3D 	22.5	35	17.5	35	26.5	70	21	FA-1815-S-1	φ27.2 t=2.8~3.0	2,075	60749	¥12,000	4個~	¥11,520	905348	¥9,900	5個~	¥9,504
FA-816-1-B		2D/3D 							15.5	FA-1815-S-2	φ21.7 t=2.8~3.0	1,925	60750	¥11,000	4個~	¥10,560	905349	¥8,900	5個~	¥8,544
FA-816-1-C		2D/3D 							12	FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	1,780	60274	¥11,500	4個~	¥11,100	901053	¥8,700	5個~	¥8,360
FA-816-2-A		2D/3D 		21	FA-1815-S-1	φ27.2 t=2.8~3.0	2,240	60751	¥13,000	4個~	¥12,480	905350	¥11,000	4個~	¥10,560					
FA-816-2-B		2D/3D 		15.5	FA-1815-S-2	φ21.7 t=2.8~3.0	2,090	60286	¥12,000	4個~	¥11,520	901054	¥9,900	5個~	¥9,504					
FA-816-2-C		2D/3D 		12	FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	1,945	60752	¥12,100	4個~	¥11,700	905351	¥9,300	5個~	¥8,930					
FA-816-3		2D/3D 	19.5	35	17.5	35	26.5	60	12	FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	915	60347	¥10,400	4個~	¥10,000	901700	¥7,600	5個~	¥7,300
FA-816-4		2D 	19.0	52.5	35		62	12	FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	1,520	60612	¥11,000	4個~	¥10,560	901701	¥8,200	5個~	¥7,872	

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

 TAKIGEN
総合 24

161