

スライドヒンジ

SLIDE HINGES


B-1864
ステンレス製

B-864
鉄製

特 徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1864-1)
- 開扉時は、扉が前方に突き出しますので、本体を傷つけません。
- 扉は180°開きます。
- 右用・左用(写真・図面共右用です。)
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (B-1864-1)
- When opened, the door extends forward, so that the main unit won't be damaged.
- The door opens 180°.
- The left type or right type.
(drawing and photo show the right type)


仕 様 ● 材 質: B-1864-1/ステンレス鋼板(SUS304)
B-864-1/冷間圧延鋼板(SPCC)
● 表面仕上: B-864-1/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

用 途 ● 特装车・振動機器・バス
納 期 ● 標準品・・・納期お問合せください
▲ ● 上開き扉にご使用ください。


Speci- ● Material: B-1864-1: Stainless steel plate
fications (SUS304)
B-864-1: Cold rolled steel plate (SPCC)
● Finish: B-864-1: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific- ● Specially equipped vehicles, oscillation
use devices and busses
▲ ● Use it at the upper side open door.

使用例 Example of application



B-864-1-R




商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	(L)	t	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
								数量 Quantity	単価 Price
B-1864-1-L		2D/3D	39.5	2.5	560	11854	¥3,000	6個～	¥2,880
B-1864-1-R		2D/3D	39.5	2.5	560	12445	¥3,000	6個～	¥2,880
B-864-1-L	●	2D/3D	39.8	2.6	560	11813	¥2,800	6個～	¥2,688
B-864-1-R	●	2D/3D	39.8	2.6	560	12438	¥2,800	6個～	¥2,688

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。


※大量のご注文は更にお安くなります。

作動図

Operating diagram



1. --- ヒンジの回転軌跡
The rotational track of the hinge
2. --- 扉の回転軌跡
The rotational track of the door



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し
蝶番

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

特装车
蝶番

フリーザー
ヒンジ

SPECIAL HINGES
特殊
蝶番
トルク
ヒンジ

ステー

周辺機器
(B)