



LED Holder for 3 mm and 5 mm LED



Weblinks

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#),
[CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [e-Shop](#),
[SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Drawings](#),
[Detailed request for product](#)

LED-Fassung AST (für 3 mm 1 LED) LED-Holder AST (for T 1 LED)

Ausführungen Models	Abmessungen Dimensions
AST ohne LED / without LED	
	

Technische Daten / Technical data

Kennwerte / data

Lötbarkeit / Solderability	max. 2 s 235 °C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1)
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	max. 5 s 260 °C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A)
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... +85°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... +100°C

Werkstoffe / Materials

Sockel / Socket	Thermoplast
-----------------	-------------

AST (ohne LED) AST (without LED)

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Variante ankreuzen select your variation		Artikelnummer Part Number
	Anzahl der LED-Fassungen Number of LED-Holders	☐	☐	0035.9610
		☐	☐	0035.9611
		☐	☐	0035.9612
		☐	☐	0035.9613
		☐	☐	0035.9614
		☐	☐	0035.9615
		☐	☐	0035.9616
		☐	☐	0035.9617
	Anzahl der LED-Fassungen Number of LED-Holders	☐	☐	0035.9660
		☐	☐	0035.9661
		☐	☐	0035.9662
		☐	☐	0035.9663

2

Ausführungen Models	Abmessungen Dimensions
------------------------	---------------------------

Technische Daten / Technical data

4 | **SCHURTER** | Switches
ELECTRONIC COMPONENTS

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Variante ankreuzen select your variation		Artikelnummer Part Number	Farbindex eintragen Fill in colour index
AST ohne LED without LED 		☐	☐	0035.9206	
		☐	☐	0035.9205	
		☐	☐	0035.9204	
		☐	☐	0035.9203	

2