

T型ハンドル
T-SHAPED HANDLES

A-1139-1

キーNo.2002
KeyキーNo.TAK60
Key

[A-1139] 特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
- 耐熱・耐塩・耐酸
- 左右兼用型

- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- Heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様 ● 材質: ステンレス鋼製物 (SUS304)
● 表面仕上: 鏡面バフ研磨

用途 ● 配分電盤・制御盤

納期 ● 標準在庫品 (TAK60はお問い合わせください)

備考 ● マスター・システム、指定同番、鍵違いも製作します。お問い合わせください。
● SUS316も製作致します。
● 耐熱形配電盤には必ず鍵付きをご使用ください。
● 除雪錠時は錠前の構造上、鍵を押しながら回してください。
● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
● A-1139-1はNo.2002キー1本付属しています。2本以上ご必要の際はご連絡ください。



仕様 ● Material: Cast stainless steel (SUS304)
● Finish: Mirror surface buffing

用途 ● Power/distribution and control boards


Remarks ● Use with lock mechanism for the fire-resistant power control board.



● Due to the structure of the lock, the key must be pushed in as it is turned in order to release the lock.

● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

● A-1139-1 includes one Key No.: 2002. Please contact TAKIGEN if two or more are required.





| 商品番号 Product No. | RoHS 2D/3D | CAD | 鍵番号 Key No. | 最大適用板厚 Max. applicable panel thickness | 製品質量(g) Mass | コード Code | 単価 Price | 量販価格 Bulk Price 数量 Quantity | 単価 Price |
|---------------------|--------------------------------------|-------|---------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| A-1139-1 | ● | 2D/3D | No.2002 | | | 00926 | ¥7,000 | 5個~ | ¥6,650 |
| A-1139-1-TAK60 | ● | 2D/3D | TAK60 | | 285 | 04144 | ¥7,000 | 5個~ | ¥6,720 |
| A-1139-2 | ● | 3D | 鍵なし Without lock | | | 00927 | ¥5,500 | 5個~ | ¥5,280 |

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。※大量のご注文は更にお安くなります。



A-139-1

キーNo.TAK60
KeyキーNo.0200
Keyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

[A-139] 特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
- 左右兼用型

- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様 ● 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
● 表面仕上: クロムめっき (MZCr)

用途 ● 配分電盤・制御盤


納期 ● 標準在庫品

備考 ● 鍵違いも製作します。お問い合わせください。
● 特別な表面処理はご相談ください。
● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

仕様 ● Material: Zinc alloy (ZDC)
● Finish: Chrome plating (MZCr)
● Accessories: Two keys, large nut, screws and special stopper plate.

用途 ● Power/distribution and control boards

Remarks ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.



| 商品番号 Product No. | RoHS 2D/3D | CAD | 鍵番号 Key No. | 最大適用板厚 Max. applicable panel thickness | 製品質量(g) Mass | コード Code | 単価 Price | 量販価格 Bulk Price 数量 Quantity | 単価 Price |
|---------------------|--------------------------------------|-------|---------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| A-139-1-TAK60 | ● | 2D/3D | TAK60 | | | 04066 | ¥1,450 | 10個~ | ¥1,392 |
| A-139-1 | ● | 2D | 0200 | | 240 | 00284 | ¥1,450 | 10個~ | ¥1,392 |
| A-139-2 | ● | 3D | 鍵なし Without lock | | | 00285 | ¥1,050 | 10個~ | ¥1,008 |

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。※大量のご注文は更にお安くなります。