

Serie 7400 Kraftform® ESD
einstellbare Drehmomentschraubendreher
mit Rapidaptor® Schnellwechselfutter

Ausführung: Mit Schnellwechselfutter Rapidaptor® für 1/4" - Bits
Präzision: ±6 % (EN ISO 6789)



Anwendung: Für 1/4" - Bits DIN 3126-C 6,3 und E 6,3
Griff: Kraftform® mit Abrollschutz, mehrkomponentig

Code	Artikel Nr.	Aufnahme	Messbereich	Skalenteilung	Länge			
					mm	inch		
074730001	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2 Nm	0,05 Nm	155	6"	1	
05074731001	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0 Nm	0,10 Nm	155	6"	1	
05074733001	7445 ESD	1/4"	2.5-11.5 in. lbs.	0.5 in. lbs.	155	6"	1	
05074734001	7446 ESD	1/4"	11.0-29.0 in. lbs.	1.0 in. lbs.	155	6"	1	

Series 7400 Kraftform® ESD
adjustable torque screwdrivers with
Rapidaptor® quick-release chuck

Construction: With quick-release bitholder Rapidaptor® for insert
and power bits
Accuracy: ±6 % (EN ISO 6789)



Application: For 1/4" - bits DIN 3126-C 6,3 and E 6,3
Handle: Kraftform®, with anti-roll protection, multi-component

Code	Article No.	Drive	Range	Graduation	Length			
					mm	inch		
05074730001	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2 Nm	0,05 Nm	155	6"	1	
05074731001	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0 Nm	0,10 Nm	155	6"	1	
05074733001	7445 ESD	1/4"	2.5-11.5 in. lbs.	0.5 in. lbs.	155	6"	1	
05074734001	7446 ESD	1/4"	11.0-29.0 in. lbs.	1.0 in. lbs.	155	6"	1	