



T-serie

Hoofdkenmerken






De bundelband bestaat volledig uit kunststof, waardoor de banden goed te recyclen zijn. De binnenvertanding van de band staat garant voor een goede grip op het te bundelen voorwerp. De bundelbanden kunnen eenvoudig met de hand of met een (automatisch) gereedschap verwerkt worden. Het einde van de band staat enigszins onder een hoek, wat het invoeren in de sluitkop eenvoudiger maakt.

Toepassing

Voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen.



T-serie voor het bundelen en bevestigen in een breed scala aan toepassingen, leverbaar in diverse kleuren en materialen.


| Kleur | Materiaal | Pagina | Materiaal | Pagina |
|---|--|--------|--|--------|
|  | Polyamide 6.6 (PA66) | 44 | Polyamide 6.6 UV bestendig (PA66W) | 47 |
| | Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS) | 48 | Polyamide 6.6 hitte- en UV bestendig (PA66HSW) | 50 |
| | Polyamide 6.6 slagvast, hitte bestendig (PA66HIRHS) | 50 | Polyamide 6.6 slagvast (PA66HIR) | 50 |
| | Polyamide 6.6 slagvast, hitte- en UV-bestendig (PA66HIRHSUV) | 52 | Polypropyleen (PP) | 52 |
|  | Polyamide 6.6 (PA66) | 45 | Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS) | 49 |
| | Polyamide 4.6 (PA46) | 51 | Polypropyleen (PP) | 52 |
|  | Polyamide 6.6 (PA66) | 46 | Ethylenterafluorineethyleen – Tefzel® (E/TFE) | 51 |
|  | Polyamide 6.6 (PA66V0) | 50 | | |
|  | Polyamide 4.6 (PA46) | 51 | | |



Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.





T-serie, Polyamide 6.6 (PA66) – Standaard



T18S – T255M

| Materiaalgegevens | |
|-------------------|--|
| Mat. | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Gebruikstemp. | -40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h) |
| Brandbaarheid | UL94 V2 |

Technische specificaties

| Artikelnr. | Type | Lengte (L) | Breedte (W) | Max. Ø | Min. spankracht (N) | Mat. | Kleur | Gereedschappen |
|----------------------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------------|------|------------|----------------|
| Polyamide 6.6 (PA66) | | | | | | | | |
| 111-02811 | T18S | 83 | 2,3 | 16,0 | 80 | PA66 | Zwart (BK) | 1-3, 5 |
| 111-01910 | T18R | 100 | 2,5 | 22,0 | 80 | PA66 | Zwart (BK) | 1-3, 5 |
| 111-02370 | T18I | 140 | 2,5 | 35,0 | 80 | PA66 | Zwart (BK) | 1-3, 5 |
| 111-02110 | T18L | 205 | 2,5 | 55,0 | 80 | PA66 | Zwart (BK) | 1-3, 5 |
| 111-02500 | T25L | 240 | 2,8 | 65,0 | 110 | PA66 | Zwart (BK) | 1-3, 5 |
| 111-02601 | T25LL | 330 | 2,8 | 95,0 | 110 | PA66 | Zwart (BK) | 1-3, 5 |
| 111-03210 | T30R | 150 | 3,5 | 35,0 | 135 | PA66 | Zwart (BK) | 1-3, 5 |
| 111-03410 | T30L | 190,0 | 3,5 | 50,0 | 135 | PA66 | Zwart (BK) | 1-3, 5 |
| 111-03500 | T30LL | 290,0 | 3,5 | 80,0 | 135 | PA66 | Zwart (BK) | 1-3, 5 |
| 111-02901 | T30XL | 365 | 3,5 | 105 | 135 | PA66 | Zwart (BK) | 1-3, 5 |
| 111-03801 | T40R | 175 | 4,0 | 40,0 | 180 | PA66 | Zwart (BK) | 1-5 |
| 111-04600 | T40I | 290 | 4,0 | 80,0 | 180 | PA66 | Zwart (BK) | 1-5 |
| 111-04301 | T40L | 365 | 4,0 | 105 | 180 | PA66 | Zwart (BK) | 1-5 |
| 111-05810 | T50S | 150,0 | 4,6 | 35,0 | 225 | PA66 | Zwart (BK) | 1-10 |
| 111-05000 | T50R | 200 | 4,6 | 50,0 | 225 | PA66 | Zwart (BK) | 1-10 |
| 111-06200 | T50M | 245,0 | 4,6 | 65,0 | 225 | PA66 | Zwart (BK) | 1-10 |
| 111-05210 | T50I | 300 | 4,6 | 85,0 | 225 | PA66 | Zwart (BK) | 1-10 |
| 111-05400 | T50L | 390,0 | 4,6 | 110 | 225 | PA66 | Zwart (BK) | 1-10 |
| 111-00268 | T50LL | 445 | 4,6 | 130 | 225 | PA66 | Zwart (BK) | 1-10 |
| 111-06002 | T50LL | 445 | 4,6 | 130 | 225 | PA66 | Zwart (BK) | 1-10 |
| 111-08010 | T80R | 210 | 4,7 | 55,0 | 355 | PA66 | Zwart (BK) | 1-10 |
| 111-08210 | T80I | 300 | 4,7 | 85,0 | 355 | PA66 | Zwart (BK) | 1-10 |
| 111-05410 | T80L | 390 | 4,7 | 110 | 355 | PA66 | Zwart (BK) | 1-10 |
| 111-00179 | T120S | 225 | 7,6 | 55,0 | 535 | PA66 | Zwart (BK) | 6-10 |
| 111-12210 | T120I | 300 | 7,6 | 80,0 | 535 | PA66 | Zwart (BK) | 6-10 |
| 111-12010 | T120R(E) | 380,0 | 7,6 | 100 | 535 | PA66 | Zwart (BK) | 6-10 |
| 111-12610 | T120M | 460 | 7,6 | 130 | 535 | PA66 | Zwart (BK) | 6-10 |
| 111-12701 | T120XM | 600 | 7,6 | 175 | 535 | PA66 | Zwart (BK) | 6-10 |
| 111-12403 | T120L | 760 | 7,6 | 225 | 535 | PA66 | Zwart (BK) | 6-10 |
| 111-14810 | T150R | 365 | 7,6 | 100 | 670 | PA66 | Zwart (BK) | 6-10 |
| 111-00124 | T150M | 530 | 8,9 | 150 | 780 | PA66 | Zwart (BK) | 6-9 |
| 111-15405 | T150L | 820 | 8,9 | 245 | 780 | PA66 | Zwart (BK) | 6-9 |
| 111-15500 | T150XL | 1095 | 8,9 | 330 | 780 | PA66 | Zwart (BK) | 6-9 |
| 111-15300 | T150XLL | 1325 | 8,9 | 405 | 780 | PA66 | Zwart (BK) | 6-9 |
| 111-25102 | T250X | 370 | 12,5 | 100 | 1115 | PA66 | Zwart (BK) | 7-9 |
| 111-25001 | T250M | 565 | 12,5 | 150 | 1115 | PA66 | Zwart (BK) | 7-9 |
| 111-24601 | T250L | 880 | 12,5 | 254 | 1115 | PA66 | Zwart (BK) | 7-9 |
| 111-25200 | T250XL | 1030 | 12,5 | 305 | 1115 | PA66 | Zwart (BK) | 7-9 |


Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.





**T-serie, Polyamide 6.6 (PA66) –
Standaard**



T18S – T255M

| | |
|-------------------|--|
| Materiaalgegevens | |
| Mat. | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Gebruikstemp. | -40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h) |
| Brandbaarheid | UL94 V2 |

Technische specificaties

| Artikelnr. | Type | Lengte (L) | Breedte (W) | Max. Ø | Min. spankracht (N) | Mat. | Kleur | Gereedschappen |
|----------------------|----------------|------------|-------------|--------|---------------------|------|---------|----------------|
| Polyamide 6.6 (PA66) | | | | | | | | |
| 111-02809 | T18S | 83 | 2,3 | 16,0 | 80 | PA66 | Naturel | 1-3, 5 |
| 111-01919 | T18R | 100 | 2,5 | 22,0 | 80 | PA66 | Naturel | 1-3, 5 |
| 111-02319 | T18I | 140 | 2,5 | 35,0 | 80 | PA66 | Naturel | 1-3, 5 |
| 111-02119 | T18L | 205 | 2,5 | 55,0 | 80 | PA66 | Naturel | 1-3, 5 |
| 111-02519 | T25L | 240 | 2,8 | 65,0 | 110 | PA66 | Naturel | 1-3, 5 |
| 111-02619 | T25LL | 330 | 2,8 | 95,0 | 110 | PA66 | Naturel | 1-3, 5 |
| 111-03219 | T30R | 150 | 3,5 | 35,0 | 135 | PA66 | Naturel | 1-3, 5 |
| 111-03419 | T30L | 190 | 3,5 | 50,0 | 135 | PA66 | Naturel | 1-3, 5 |
| 111-04400 | T30LR | 260 | 3,3 | 65,0 | 180 | PA66 | Naturel | 1-5 |
| 111-03819 | T40R | 175 | 4,0 | 40,0 | 180 | PA66 | Naturel | 1-5 |
| 111-04609 | T40I | 290 | 4,0 | 80,0 | 180 | PA66 | Naturel | 1-5 |
| 111-05819 | T50S | 150,0 | 4,6 | 35,0 | 225 | PA66 | Naturel | 1-10 |
| 111-05013 | T50R | 200 | 4,6 | 50,0 | 225 | PA66 | Naturel | 1-10 |
| 111-06201 | T50M | 245 | 4,6 | 65,0 | 225 | PA66 | Naturel | 1-10 |
| 111-05219 | T50I | 300 | 4,6 | 85,0 | 225 | PA66 | Naturel | 1-10 |
| 111-05409 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66 | Naturel | 1-10 |
| 111-05019 | T80R | 210 | 4,7 | 55,0 | 355 | PA66 | Naturel | 1-10 |
| 111-08229 | T80I | 300 | 4,7 | 85,0 | 355 | PA66 | Naturel | 1-10 |
| 111-05419 | T80L | 390,0 | 4,7 | 110 | 355 | PA66 | Naturel | 1-10 |
| 111-12829 | T120S | 225,0 | 7,6 | 55,0 | 535 | PA66 | Naturel | 6-10 |
| 111-12219 | T120I | 300 | 7,6 | 80,0 | 535 | PA66 | Naturel | 6-10 |
| 112-12019 | T120R | 387 | 7,6 | 105 | 535 | PA66 | Naturel | 6-10 |
| 111-12619 | T120M | 460 | 7,6 | 130 | 535 | PA66 | Naturel | 6-10 |
| 111-12704 | T120XM | 600 | 7,6 | 175 | 535 | PA66 | Naturel | 6-10 |
| 111-12429 | T120L | 760 | 7,6 | 225 | 535 | PA66 | Naturel | 6-10 |
| 111-14819 | T150R | 365 | 7,6 | 100 | 670 | PA66 | Naturel | 6-10 |
| 111-15619 | T150M | 530 | 8,9 | 150 | 780 | PA66 | Naturel | 6-9 |
| 111-15419 | T150L | 820 | 8,9 | 245 | 780 | PA66 | Naturel | 6-9 |
| 111-15519 | T150XL | 1095 | 8,9 | 330 | 780 | PA66 | Naturel | 6-9 |
| 111-15304 | T150XLL | 1325 | 8,9 | 405 | 780 | PA66 | Naturel | 6-9 |
| 111-24705 | T250S | 225 | 12,5 | 55,0 | 1115 | PA66 | Naturel | 7-9 |
| 111-25103 | T250X | 370 | 12,5 | 100 | 1115 | PA66 | Naturel | 7-9 |
| 111-24803 | T250R | 520 | 12,5 | 145 | 1115 | PA66 | Naturel | 7-9 |
| 111-25002 | T250M | 565 | 12,5 | 150 | 1115 | PA66 | Naturel | 7-9 |
| 111-25219 | T250I | 725 | 12,5 | 203 | 1115 | PA66 | Naturel | 7-9 |
| 111-00466 | T250XL | 1030 | 12,5 | 305 | 1115 | PA66 | Naturel | 7-9 |


Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.



T-serie



T18S – T255M

| | |
|-------------------|--|
| Materiaalgegevens | |
| Mat. | Polyamide 6.6 (PA66) |
| Gebruikstemp. | -40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h) |
| Brandbaarheid | UL94 V2 |



Technische specificaties

| Artikelnr. | Type | Lengte (L) | Breedte (W) | Max. Ø | Min. spankracht (N) | Mat. | Kleur | Gereedschappen |
|----------------------------------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------------|------|------------|----------------|
| Polyamide 6.6 in diverse kleuren | | | | | | | | |
| 116-01816 | T18R | 100 | 2,5 | 22,0 | 80 | PA66 | Blauw (BU) | 1–3, 5 |
| 111-03008 | T30R | 150 | 3,5 | 35,0 | 135 | PA66 | Blauw (BU) | 1–3, 5 |
| 111-03312 | T30L | 190 | 3,5 | 50,0 | 135 | PA66 | Blauw (BU) | 1–3, 5 |
| 111-04800 | T50R | 200 | 4,6 | 50,0 | 225 | PA66 | Blauw (BU) | 1–10 |
| 111-05202 | T50I | 300 | 4,6 | 85,0 | 225 | PA66 | Blauw (BU) | 1–10 |
| 111-05404 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66 | Blauw (BU) | 1–10 |
| 116-08016 | T80R | 210 | 4,7 | 55,0 | 355 | PA66 | Blauw (BU) | 1–10 |
| 116-05416 | T80L | 390 | 4,7 | 110 | 355 | PA66 | Blauw (BU) | 1–10 |
| 116-15016 | T150R(H) | 365 | 7,6 | 100 | 670 | PA66 | Blauw (BU) | 6–10 |
| 116-01815 | T18R | 100 | 2,5 | 22,0 | 80 | PA66 | Groen (GN) | 1–3, 5 |
| 111-03014 | T30R | 150 | 3,5 | 35,0 | 135 | PA66 | Groen (GN) | 1–3, 5 |
| 111-00193 | T30L | 190 | 3,5 | 50,0 | 135 | PA66 | Groen (GN) | 1–3, 5 |
| 111-00284 | T50I | 300 | 4,6 | 85,0 | 225 | PA66 | Groen (GN) | 1–10 |
| 111-05402 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66 | Groen (GN) | 1–10 |
| 116-08015 | T80R | 210 | 4,7 | 55,0 | 355 | PA66 | Groen (GN) | 1–10 |
| 116-05415 | T80L | 390 | 4,7 | 110 | 355 | PA66 | Groen (GN) | 1–10 |
| 111-12001 | T120R(E) | 380 | 7,6 | 100 | 535 | PA66 | Groen (GN) | 6–10 |
| 116-01812 | T18R | 100 | 2,5 | 22,0 | 80 | PA66 | Rood (RD) | 1–3, 5 |
| 111-03004 | T30R | 150 | 3,5 | 35,0 | 135 | PA66 | Rood (RD) | 1–3, 5 |
| 111-00196 | T30L | 190 | 3,5 | 50,0 | 135 | PA66 | Rood (RD) | 1–3, 5 |
| 111-04804 | T50R | 200 | 4,6 | 50,0 | 225 | PA66 | Rood (RD) | 1–10 |
| 111-05406 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66 | Rood (RD) | 1–10 |
| 116-08012 | T80R | 210 | 4,7 | 55,0 | 355 | PA66 | Rood (RD) | 1–10 |
| 116-05412 | T80L | 390 | 4,7 | 110 | 355 | PA66 | Rood (RD) | 1–10 |
| 116-15012 | T150R(H) | 365 | 7,6 | 100 | 670 | PA66 | Rood (RD) | 6–10 |
| 111-12002 | T120R(E) | 380 | 7,6 | 100 | 535 | PA66 | Rood (RD) | 6–10 |
| 116-01814 | T18R | 100 | 2,5 | 22,0 | 80 | PA66 | Geel (YE) | 1–3, 5 |
| 111-03006 | T30R | 150 | 3,5 | 35,0 | 135 | PA66 | Geel (YE) | 1–3, 5 |
| 111-04805 | T50R | 200 | 4,6 | 50,0 | 225 | PA66 | Geel (YE) | 1–10 |
| 111-05208 | T50I | 300 | 4,6 | 85,0 | 225 | PA66 | Geel (YE) | 1–10 |
| 111-05428 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66 | Geel (YE) | 1–10 |
| 116-08014 | T80R | 210 | 4,7 | 55,0 | 355 | PA66 | Geel (YE) | 1–10 |
| 116-05414 | T80L | 390 | 4,7 | 110 | 355 | PA66 | Geel (YE) | 1–10 |
| 116-15014 | T150R(H) | 365 | 7,6 | 100 | 670 | PA66 | Geel (YE) | 6–10 |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.




Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.



T-serie



| Gereedschappen | Ref. nr. |
|----------------|----------|
| MK3SP | 1 |
| MK3PNSP2, MK7P | 2 |
| MK7 | 3 |
| MK7HT | 4 |
| MK20 | 5 |
| MK6 | 6 |
| MK9P | 7 |
| MK9 | 8 |
| MK9HT | 9 |
| MK21 | 10 |
| Autotool 2000 | 11 |

Nadere beschrijvingen van het gereedschap vindt u vanaf pagina 396.



T18S – T255M

| Materiaalgegevens | |
|-------------------|--|
| Mat. | Polyamide 6.6 UV bestendig (PA66W) |
| Gebruikstemp. | -40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h) |
| Brandbaarheid | UL94 V2 |

Technische specificaties

| Artikelnr. | Type | Lengte (L) | Breedte (W) | Max. Ø | Min. spankracht (N) | Materiaal | Kleur | Gereedschappen |
|----------------------------|----------|------------|-------------|--------|---------------------|-----------|------------|----------------|
| Polyamide 6.6 UV-bestendig | | | | | | | | |
| 111-02860 | T18S | 83 | 2,3 | 16,0 | 80 | PA66W | Zwart (BK) | 1-3, 5 |
| 111-01960 | T18R | 100 | 2,5 | 22,0 | 80 | PA66W | Zwart (BK) | 1-3, 5 |
| 111-02360 | T18I | 140 | 2,5 | 35,0 | 80 | PA66W | Zwart (BK) | 1-3, 5 |
| 111-02160 | T18L | 205,0 | 2,5 | 55,0 | 80 | PA66W | Zwart (BK) | 1-3, 5 |
| 111-02560 | T25L | 240 | 2,8 | 65,0 | 110 | PA66W | Zwart (BK) | 1-3, 5 |
| 111-02660 | T25LL | 330 | 2,8 | 95,0 | 110 | PA66W | Zwart (BK) | 1-3, 5 |
| 111-03260 | T30R | 150,0 | 3,5 | 35,0 | 135 | PA66W | Zwart (BK) | 1-3, 5 |
| 111-03460 | T30L | 190 | 3,5 | 50,0 | 135 | PA66W | Zwart (BK) | 1-3, 5 |
| 111-04402 | T30LR | 260 | 3,3 | 65,0 | 180 | PA66W | Zwart (BK) | 1-5 |
| 111-03860 | T40R | 175 | 4,0 | 40,0 | 180 | PA66W | Zwart (BK) | 1-5 |
| 111-05860 | T50S | 150 | 4,6 | 35,0 | 225 | PA66W | Zwart (BK) | 1-10 |
| 111-04889 | T50R | 200 | 4,6 | 50,0 | 225 | PA66W | Zwart (BK) | 1-10 |
| 111-06206 | T50M | 245 | 4,6 | 65,0 | 225 | PA66W | Zwart (BK) | 1-10 |
| 111-05260 | T50I | 300 | 4,6 | 85,0 | 225 | PA66W | Zwart (BK) | 1-10 |
| 111-05440 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66W | Zwart (BK) | 1-10 |
| 111-06000 | T50LL | 445 | 4,6 | 130 | 225 | PA66W | Zwart (BK) | 1-10 |
| 111-05060 | T80R | 210 | 4,7 | 55,0 | 355 | PA66W | Zwart (BK) | 1-10 |
| 111-08290 | T80I | 300 | 4,7 | 85,0 | 355 | PA66W | Zwart (BK) | 1-10 |
| 111-05460 | T80L | 390 | 4,7 | 110 | 355 | PA66W | Zwart (BK) | 1-10 |
| 111-12830 | T120S | 225 | 7,6 | 55,0 | 535 | PA66W | Zwart (BK) | 6-10 |
| 111-12230 | T120I | 300 | 7,6 | 80,0 | 535 | PA66W | Zwart (BK) | 6-10 |
| 111-12060 | T120R(E) | 380 | 7,6 | 100 | 535 | PA66W | Zwart (BK) | 6-10 |
| 111-12660 | T120M | 460 | 7,6 | 130 | 535 | PA66W | Zwart (BK) | 6-10 |
| 111-00171 | T120XM | 600 | 7,6 | 175 | 535 | PA66W | Zwart (BK) | 6-10 |
| 111-12430 | T120L | 760 | 7,6 | 225 | 535 | PA66W | Zwart (BK) | 6-10 |
| 111-14860 | T150R(H) | 365 | 7,6 | 100 | 670 | PA66W | Zwart (BK) | 6-10 |
| 111-15660 | T150M | 530 | 8,9 | 150 | 780 | PA66W | Zwart (BK) | 6-9 |
| 111-15460 | T150L | 820 | 8,8 | 245 | 780 | PA66W | Zwart (BK) | 6-9 |
| 111-15704 | T150LL | 925 | 8,9 | 275 | 780 | PA66W | Zwart (BK) | 6-9 |
| 111-15502 | T150XL | 1095 | 8,9 | 330 | 780 | PA66W | Zwart (BK) | 6-9 |
| 111-15305 | T150XLL | 1325 | 8,9 | 405 | 780 | PA66W | Zwart (BK) | 6-9 |
| 111-25100 | T250X | 370 | 12,5 | 100 | 1115 | PA66W | Zwart (BK) | 7-9 |
| 111-24805 | T250R | 520 | 12,5 | 145 | 1115 | PA66W | Zwart (BK) | 7-9 |


Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.





T-serie



T18S – T255M

| Materiaalgegevens | |
|-------------------|---|
| Mat. | Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS) |
| Gebruikstemp. | -40 °C tot +105 °C continu, (+145 °C voor 500 h) |
| Brandbaarheid | UL94 V2 |

Technische specificaties

| Artikelnr. | Type | Lengte (L) | Breedte (W) | Max. Ø | Min. spankracht (N) | Materiaal | Kleur | Gereedschappen |
|-------------------------------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------------|-----------|------------|----------------|
| Polyamide 6.6 hitte bestendig | | | | | | | | |
| 111-02815 | T18S | 83 | 2,3 | 16,0 | 80 | PA66HS | Zwart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-02358 | T18I | 140,0 | 2,5 | 35,0 | 80 | PA66HS | Zwart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-02049 | T18L | 205 | 2,5 | 55,0 | 80 | PA66HS | Zwart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-03450 | T30L | 190,0 | 3,5 | 50,0 | 135 | PA66HS | Zwart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-04404 | T30LR | 260 | 3,3 | 65,0 | 180 | PA66HS | Zwart (BK) | 1–5 |
| 111-00278 | T30LL | 290 | 3,5 | 80,0 | 135 | PA66HS | Zwart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-04614 | T40I | 290 | 4,0 | 80,0 | 180 | PA66HS | Zwart (BK) | 1–5 |
| 111-04314 | T40L | 365 | 4,0 | 105 | 180 | PA66HS | Zwart (BK) | 1–5 |
| 111-05850 | T50S | 150,0 | 4,6 | 35,0 | 225 | PA66HS | Zwart (BK) | 1–10 |
| 111-04950 | T50R | 200 | 4,6 | 50,0 | 225 | PA66HS | Zwart (BK) | 1–10 |
| 117-05250 | T50I | 300 | 4,6 | 85,0 | 225 | PA66HS | Zwart (BK) | 1–10 |
| 117-08070 | T80R | 210,0 | 4,7 | 55,0 | 355 | PA66HS | Zwart (BK) | 1–10 |
| 111-08250 | T80I | 300 | 4,7 | 85,0 | 355 | PA66HS | Zwart (BK) | 1–10 |
| 111-00388 | T80L | 390 | 4,7 | 110 | 355 | PA66HS | Zwart (BK) | 1–10 |
| 111-12850 | T120S | 225 | 7,6 | 55,0 | 535 | PA66HS | Zwart (BK) | 6–10 |
| 111-12240 | T120I | 300 | 7,6 | 80,0 | 535 | PA66HS | Zwart (BK) | 6–10 |
| 111-12050 | T120R(E) | 380 | 7,6 | 100 | 535 | PA66HS | Zwart (BK) | 6–10 |
| 111-00153 | T120M | 460 | 7,6 | 130 | 535 | PA66HS | Zwart (BK) | 6–10 |
| 111-12700 | T120XM | 600 | 7,6 | 175 | 535 | PA66HS | Zwart (BK) | 6–10 |
| 111-12440 | T120L | 760 | 7,6 | 225 | 535 | PA66HS | Zwart (BK) | 6–10 |
| 111-15050 | T150R(H) | 365 | 7,6 | 100 | 670 | PA66HS | Zwart (BK) | 6–10 |
| 111-15609 | T150M | 530 | 8,9 | 150 | 780 | PA66HS | Zwart (BK) | 6–9 |
| 111-15410 | T150L | 820 | 8,8 | 245 | 780 | PA66HS | Zwart (BK) | 6–9 |
| 111-15510 | T150XL | 1095 | 8,9 | 330 | 780 | PA66HS | Zwart (BK) | 6–9 |


Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.





T-serie



T18S – T255M

| Materiaalgegevens | |
|-------------------|---|
| Mat. | Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS) |
| Gebruikstemp. | -40 °C tot +105 °C continu, (+145 °C voor 500 h) |
| Brandbaarheid | UL94 V2 |

Technische specificaties

| Artikelnr. | Type | Lengte (L) | Breedte (W) | Max. Ø | Min. spankracht (N) | Mat. | Kleur | Gereedschappen |
|-------------------------------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------------|--------|---------|----------------|
| Polyamide 6.6 hitte bestendig | | | | | | | | |
| 111-01959 | T18R | 100 | 2,5 | 22,0 | 80 | PA66HS | Naturel | 1-3, 5 |
| 111-02359 | T18I | 140 | 2,5 | 35,0 | 80 | PA66HS | Naturel | 1-3, 5 |
| 111-02159 | T18L | 205 | 2,5 | 55,0 | 80 | PA66HS | Naturel | 1-3, 5 |
| 111-02501 | T25L | 240 | 2,8 | 65,0 | 110 | PA66HS | Naturel | 1-3, 5 |
| 111-02602 | T25LL | 330 | 2,8 | 95,0 | 110 | PA66HS | Naturel | 1-3, 5 |
| 111-03259 | T30R | 150 | 3,5 | 35,0 | 135 | PA66HS | Naturel | 1-3, 5 |
| 111-03459 | T30L | 190,0 | 3,5 | 50,0 | 135 | PA66HS | Naturel | 1-3, 5 |
| 111-04401 | T30LR | 260 | 3,3 | 65,0 | 180 | PA66HS | Naturel | 1-5 |
| 111-03569 | T30LL | 290 | 3,5 | 80,0 | 135 | PA66HS | Naturel | 1-3, 5 |
| 111-03859 | T40R | 175 | 4,0 | 40,0 | 180 | PA66HS | Naturel | 1-5 |
| 111-05859 | T50S | 150 | 4,6 | 35,0 | 225 | PA66HS | Naturel | 1-10 |
| 111-04882 | T50R | 200 | 4,6 | 50,0 | 225 | PA66HS | Naturel | 1-10 |
| 111-06205 | T50M | 245 | 4,6 | 65,0 | 225 | PA66HS | Naturel | 1-10 |
| 111-05259 | T50I | 300 | 4,6 | 85,0 | 225 | PA66HS | Naturel | 1-10 |
| 111-05436 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66HS | Naturel | 1-10 |
| 111-05059 | T80R | 210 | 4,7 | 55,0 | 355 | PA66HS | Naturel | 1-10 |
| 111-08259 | T80I | 300 | 4,7 | 85,0 | 355 | PA66HS | Naturel | 1-10 |
| 111-05459 | T80L | 390 | 4,7 | 110 | 355 | PA66HS | Naturel | 1-10 |
| 111-12824 | T120S | 225 | 7,6 | 55,0 | 535 | PA66HS | Naturel | 6-10 |
| 111-12249 | T120I | 300 | 7,6 | 80,0 | 535 | PA66HS | Naturel | 6-10 |
| 111-12059 | T120R(E) | 380 | 7,6 | 100 | 535 | PA66HS | Naturel | 6-10 |
| 111-12719 | T120XM | 600 | 7,6 | 175 | 535 | PA66HS | Naturel | 6-10 |
| 111-12449 | T120L | 760 | 7,6 | 225 | 535 | PA66HS | Naturel | 6-10 |
| 111-15069 | T150R(H) | 365 | 7,6 | 100 | 670 | PA66HS | Naturel | 6-10 |


Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.




T-serie




T18S – T255M


| Materiaalgegevens | |
|-------------------|---|
| Mat. | Polyamide 6.6 hitte- en UV bestendig (PA66HSW) |
| Gebruikstemp. | -40 °C tot +105 °C |
| Brandbaarheid | UL94 V2 |





| Materiaalgegevens | |
|-------------------|--|
| Mat. | Polyamide 6.6 slagvast (PA66HIR) |
| Gebruikstemp. | -40 °C tot +80 °C continu, (+105 °C voor 500 h) |
| Brandbaarheid | UL94 HB |



| Materiaalgegevens | |
|-------------------|--|
| Mat. | Polyamide 6.6 slagvast, hitte bestendig (PA66HIRHS) |
| Gebruikstemp. | -40 °C tot +105 °C |
| Brandbaarheid | UL94 HB |



| Materiaalgegevens | |
|-------------------|--|
| Mat. | Polyamide 6.6 (PA66V0) |
| Gebruikstemp. | -40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h) |
| Brandbaarheid | UL94 V0 |

Technische specificaties

| Artikelnr. | Type | Lengte (L) | Breedte (W) | Max. Ø | Min. spankracht (N) | Mat. | Kleur | Gereedschappen |
|--|-----------------|------------|-------------|--------|---------------------|-----------|------------|----------------|
| Polyamide 6.6, hitte bestendig, UV-bestendig | | | | | | | | |
| 111-01916 | T18R | 100 | 2,5 | 22,0 | 80 | PA66HSW | Zwart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-03071 | T30R | 150 | 3,5 | 35,0 | 135 | PA66HSW | Zwart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-04907 | T50R | 200 | 4,6 | 50,0 | 225 | PA66HSW | Zwart (BK) | 1–10 |
| 111-05253 | T50I | 300 | 4,6 | 85,0 | 225 | PA66HSW | Zwart (BK) | 1–10 |
| 111-05472 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66HSW | Zwart (BK) | 1–10 |
| 111-12822 | T120S | 225 | 7,6 | 55,0 | 535 | PA66HSW | Zwart (BK) | 6–10 |
| Polyamide 6.6, slagvast | | | | | | | | |
| 111-25500 | T255S | 225 | 12,5 | 55,0 | 1115 | PA66HIRHS | Zwart (BK) | 7-9 |
| 111-25300 | T255M | 560 | 12,5 | 160 | 1115 | PA66HIR | Zwart (BK) | 7-9 |
| Polyamide 6.6 V0-specificatie | | | | | | | | |
| 111-02043 | T18L | 205 | 2,5 | 55,0 | 80 | PA66V0 | Wit (WH) | 1–3, 5 |
| 111-00317 | T50I | 300 | 4,6 | 85,0 | 225 | PA66V0 | Wit (WH) | 1–10 |
| 111-91210 | T120R(E) | 380 | 7,6 | 100 | 535 | PA66V0 | Wit (WH) | 6–10 |


Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.



T-serie



T18S – T255M

| | |
|-------------------|--|
| Materiaalgegevens | |
| Mat. | Ethylenterafluorineethyleen – Tefzel® (E/TFE) |
| Gebruikstemp. | -80 °C tot +150 °C |
| Brandbaarheid | UL94 V0 |

Tefzel® is een geregistreerd handelsmerk van DuPont.

| | |
|-------------------|---|
| Materiaalgegevens | |
| Mat. | Polyamide 4.6 (PA46) |
| Gebruikstemp. | -40 °C tot +150 °C voor 5000 h, (+195 °C voor 500 h) |
| Brandbaarheid | UL94 V2 |

Technische specificaties

| Artikelnr. | Type | Lengte (L) | Breedte (W) | Max. Ø | Min. spankracht (N) | Materiaal | Kleur | Gereedschappen |
|--------------------------------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------------|-----------|------------|----------------|
| TEFZEL/ETFE | | | | | | | | |
| 111-01923 | T18R(U) | 100 | 2,5 | 22,0 | 40 | E/TFE | Blauw (BU) | 1–3, 5 |
| 111-03343 | T30L | 209 | 3,6 | 50,8 | 67 | E/TFE | Blauw (BU) | 1–3, 5 |
| 111-05026 | T50R(U) | 200 | 4,6 | 44,4 | 156 | E/TFE | Blauw (BU) | 1–10 |
| 111-01125 | T120R | 387 | 7,4 | 105 | 535 | E/TFE | Blauw (BU) | 6–10 |
| Polyamide 4.6 hoge temperatuur | | | | | | | | |
| 114-03379 | T30R | 150 | 3,5 | 35,0 | 135 | PA46 | Naturel | 1–3, 5 |
| 114-01879 | T18R | 100 | 2,5 | 22,0 | 80 | PA46 | Naturel | 1–3, 5 |
| 114-03079 | T30R | 150 | 3,5 | 35,0 | 135 | PA46 | Naturel | 1–3, 5 |
| 111-00264 | T30R | 150 | 3,5 | 35,0 | 135 | PA46 | Grijs (GY) | 1–3, 5 |
| 114-04979 | T50R | 200 | 4,6 | 50,0 | 225 | PA46 | Naturel | 1–10 |
| 111-00525 | T50R | 200 | 4,6 | 50,0 | 225 | PA46 | Naturel | 1–10 |
| 111-00824 | T50R | 200 | 4,6 | 50,0 | 225 | PA46 | Grijs (GY) | 1–10 |
| 111-05220 | T50I | 300 | 4,6 | 85,0 | 225 | PA46 | Naturel | 1–10 |
| 114-05779 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA46 | Naturel | 1–10 |
| 111-00526 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA46 | Naturel | 1–10 |
| 114-12179 | T120R(E) | 380 | 7,6 | 100 | 535 | PA46 | Naturel | 6–10 |


Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.




Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.




T-serie



| Materiaalgegevens | |
|-------------------|---|
| Mat. | Polyamide 6.6 slagvast, hitte- en UV-bestendig (PA66HIRHSUV) |
| Gebruikstemp. | -40 °C tot +80 °C continu, (+105 °C voor 500 h) |
| Brandbaarheid | UL94 HB |



| Materiaalgegevens | |
|-------------------|--|
| Mat. | Polypropyleen (PP) |
| Gebruikstemp. | -40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h) |
| Brandbaarheid | UL94 HB |



Technische specificaties

| Artikelnr. | Type | Lengte (L) | Breedte (W) | Max. Ø | Min. spankracht (N) | Mat. | Kleur | Gereedschappen |
|--|-----------------|------------|-------------|--------|---------------------|------------|------------|----------------|
| Polyamide 6.6 slagvast, hitte- en UV-bestendig (PA66HIRHSUV) | | | | | | | | |
| 111-04890 | T50R | 200 | 4,6 | 50,0 | 225 | PA66HIR(S) | Zwart (BK) | 1–10 |
| 111-00222 | T50I | 300 | 4,6 | 85,0 | 225 | PA66HIR(S) | Zwart (BK) | 1–10 |
| 111-05441 | T50L | 390 | 4,6 | 110 | 225 | PA66HIR(S) | Zwart (BK) | 1–10 |
| 111-12203 | T120I | 300 | 7,6 | 80,0 | 535 | PA66HIR(S) | Zwart (BK) | 6–10 |
| 111-12032 | T120R(E) | 380 | 7,6 | 100 | 535 | PA66HIR(S) | Zwart (BK) | 6–10 |
| 111-12402 | T120L | 760 | 7,6 | 225 | 535 | PA66HIR(S) | Zwart (BK) | 6–10 |
| Polypropyleen (PP) | | | | | | | | |
| 111-01918 | T18R | 100 | 2,5 | 19,0 | 49 | PP | Zwart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-01922 | T18R | 100 | 2,5 | 19,0 | 49 | PP | Naturel | 1–3, 5 |
| 111-00471 | T30R | 150 | 3,5 | 35,0 | 89 | PP | Naturel | 1–3, 5 |
| 111-00472 | T30R | 150 | 3,5 | 35,0 | 89 | PP | Zwart (BK) | 1–3, 5 |
| 111-04928 | T50R | 200 | 4,6 | 50,0 | 133 | PP | Zwart (BK) | 1–10 |
| 111-04931 | T50R | 200 | 4,6 | 50,0 | 133 | PP | Naturel | 1–10 |
| 111-12827 | T120S | 225 | 7,6 | 55,0 | 267 | PP | Zwart (BK) | 6–10 |
| 111-00475 | T120R | 380 | 7,6 | 100 | 267 | PP | Naturel | 6–10 |
| 111-12066 | T120R | 380 | 7,6 | 100 | 267 | PP | Zwart (BK) | 6–10 |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.