



Bestellzeichen: PC 17/16-LC3
Artikelnummer: 7520104
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: ohne Deckel

EAN Code: 6418074039309
E-Nummer:
Finland: 3421680
Dänemark: 8212016635
Schweden: 7520104
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit EPDM Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3
Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Äffnungen; FC
Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

Abmessungen:			
mm:	166	160	80
inch:	6.5	6.3	3.1
Materials:			
Material:	Polycarbonat		
Unterteilfarbe:	RAL 7035		
Dichtungsmaterial:	EPDM		
Temperatur Bereich:			
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C		
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C		
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F		
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F		
Zubehör:			
MP 17/16	Montageplatte		
FP 17/16	Frontplatte		
EC PC 17/16	PC Frontrahmen		
Auswertung:			
Schutzart (EN 60529): IP 65			
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07			
Elektrische Isolierung: Voll isoliert			
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja			
UV Resistenz: UL 508			
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V			
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960			
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13			
Zertifikate:			
Underwriters Laboratories			
Fimko			
Europe EN 62208: 2003			
UL Canada			
Gost R			

CARDMASTER 166x160x80-106

