







Unbemaßte Radien R0,3 maschinenfallend
Unbemaßte Fase ca. 0,3x45° maschinenfallend
Beschichtungen konform zu ROHS-Richtlinie und zum Elektroggesetz

5520Z3N	M3 6h	Cu2/Ni5
5520Z4N	4-40 UNC 3A	
5520Z3T	M3 6h	Cu2/Sn5
5520Z4T	4-40 UNC 3A	
Artikel-Nr.	Gewinde D	Veredelung

Toleranzen / tolerances: DIN ISO 2768 m				Projektion / projection: 		Maßstab / scale: 4:1		Werkstoff / material: 19MnB4 Oberfläche cm² / surface cm²: 2,5 Veredelung / refinement: siehe Tab. Gewicht, g / weight, g: 1,1		
				Maßangaben in: dimension units mm				Artikel / article: Zylinderschraube ISO 4762-Dx17,5-8,8		
					Datum / date	Name / name				
				Bearb / drawn	10.11.11	Strauch				
				Gepr / checked	10.11.11	Schulz				
				PROVERTHA® CONNECTORS, CABLES & SOLUTIONS				Zeichnungs-Nr. / drawing no: 5520ZXX-Z		Blatt / sheet 1/1
06	neu 55203X	07.05.13	Ast							
05	neu gezeichnet	10.11.11	Ast							
Index	Änderung / modification	Datum	Name	Kd.-Zg.:				Ersatz für / substitute to: 5520ZxT, 5520ZxN		DIN A4