


Terminal Blocks Klemrækker

Kopplingsplint Standard



Anschlußklemmen Morsettiere a Vite

EN 60998-2-1 CE


HE10




Description	Poles	Insert	Article No.
HE10 12-poles	12	Std.	0101N1210
HE10 WPR 12-poles	12	WPR	0101W1210
HE10 BA 12-poles	12	BA	0101B1210
HE10 2-poles	2	Std.	0101N0210




Stripping Length
Skalning
Abisolierlänge
7,6 - 9 mm




Torque:
Recommended 0,84 Nm
Max. 1,2 Nm



HE10H 1441080 & 1441014



Description	Poles	Insert	Article No.
HE10H 12-poles	12	Std.	0103N1210
HE10H WPR 12-poles	12	WPR	0103W1210
HE10H BA 12-poles	12	BA	0103B1210
HE10H WPR 4-poles	4	WPR	0103W0410
HE10H MS 12-poles	12	Std.	0103N1210MS



TECHNICAL DATA

Voltage	Fixing centres	Cable size
Märkspänning	Delningsmått	Area
Nennspannung	Rastermass	Nennquerschnitt
400 - 500 V	15 mm	6 - 10 mm²

UL HE10 300V / HE10H 600V

Current	Working temperature	Insulation material
Märkström	Arbetstemperatur	Isolationsmaterial
Nennstrom	Dauertemperatur	Isoliermaterial

25 A / UL 50 A	85°C UL 120/125°C	PA 66/6 PA66 V0
-----------------------	--------------------------	------------------------

TEKNISKA DATA

TECHNISCHE ANGABEN

Insert	Screw M4
Tinned Brass	Steel bluechromated
Hylsa	Skruv M4

Mässing förtent	Stål blåkromatiserad
Klemmkörper	Schraube M4
Messing verzinkt	Stahl blauchromatiert
AWG	

18-6/18-8

Approvals

HE10
NEMKO
FI

CE
SEMKO
DEMKO

UL
Canada

Godkännanden

HE10H
NEMKO
FI

CE
SEMKO
DEMKO

UL
Canada

Genehmigungen


HE10H
NEMKO
FI

CE
SEMKO
DEMKO


UL
Canada




Standard
Insert
Inlägg
Klemmkörper



Type BA
Insert Barrier
Inlägg Barriär
Klemmkörper Barriere



Type WPR
Insert Wire protector
Inlägg Trådskydd
Klemmkörper Drahtschutz



HFM
Hot Foil Marking
Märkning
Bezeichnung



The terminal block can be supplied with wire protector **WPR** or with barrier inserts **BA**, hot foil marking **HFM** or Brass Screws **MS**.
Dessa plintar kan levereras med trådskydd **WPR** eller med barriär inlägg **BA**, samt Mässingskrav **MS** och märkning **HFM** direkt på plinten.
Die Klemmen können auf Wunsch mit Drahtschutz **WPR**, Klemmkörper mit Barriere **BA**, oder mit Messingschrauben **MS** und Bezeichnung **HFM** geliefert werden.